

CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

ASF-110 FR

製品概要

ふっ素樹脂（PTFE）フィルムを基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特性をもち、柔軟性・表面平滑性に優れています。PTFE本来の清潔感ある白色です。

特長

- ・耐熱性
- ・すべり性
- ・非粘着性
- ・耐薬品性
- ・電気絶縁性
- ・撥水性
- ・耐候性

用途例

- ・絶縁性スペーサー、結線部の絶縁被覆
- ・ケーブルの結束等
- ・シュート、ホッパーの滑り助長
- ・ヒートシール圧着部の被覆
- ・耐薬マスキング
- ・摺動部の擦れ防止
- ・ビン・缶製品搬送ラインの傷つき防止、滑り助長

製品性能

試験項目	単位	ASF-110 FR			
		0.08	0.13	0.18	0.23
呼び厚	mm	0.08	0.13	0.18	0.23
粘着力180° 剥離	N/25mm	7	8	9	10
引張強さ	N/25mm	70	160	250	340
伸び	%	180			
破壊電圧	kV	10	15	18	21
最高使用温度	℃	200			


※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル5階 092-724-1411

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

構造



製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)		長さ (m)
	規格品幅	最大幅	
0.08	10, 13, 19, 25, 30, 38, 50,	420	10
0.13	100, 150, 200, 250, 300		
0.18	13, 19, 25, 30, 38, 50,		
0.23	100, 150, 200, 250, 300		
	13, 19, 25, 30, 38, 50	5	

※上記以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。
 ※PEコア、3インチコア巻きも製造可能です。別途ご相談ください。
 ※長さは33m巻きも可能です。別途ご相談ください。

⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしてしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。