




寸法の区分	許容差 (曲げ箇所を含む場合)
長さ	
6以下	±0.1 (±0.3)
6を超え 30以下	±0.2 (±0.5)
30を超え 120以下	±0.3 (±0.8)
120を超え 400以下	±0.5 (±1.2)
角度	
直角	±10°
直角以外	±15°

日付 DATE	符号 REV.MARK	改訂内容 REVISIONS	改訂者 REVISED	承認 APPROVED
11.04.01	△-10	公差変更、注記3項追記、ロット番号捺印追記	片桐	片桐
11.10.14		英文追加	片桐	片桐




Scale 1 : 1

記)
Note)

- トルク値 : $0.343 \pm 0.049 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($3.5 \pm 0.5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)
Torque value : $0.343 \pm 0.049 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($3.5 \pm 0.5 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)
- RoHS規制対応実施。
RoHS regulation already adapted.
- △ 3. 納入姿勢は本図の状態とする。
Hinge is supplied as per this drawing specification.

改訂図面
2011年10月14日



8	φ2.5リベット 2.5 rivet	1	SUS	φ2.5×7
7	φ3チルトカシメワッシャ 3 tilt clumping washer	1	SUS	t1.0
6	φ3シャフト 3 shaft	1	SUS	
5	スラストワッシャH Thrust washer H	2	POM	ナチュラル Natural
4	φ3チルトプラグ 3 tilt plug	1	POM	黒色 Black color
3	φ3チルト本体B 3 tilt body B	1	SUS	t0.8
2	ヒンジB Hinge B	1	SUS	t1.2
1	ヒンジA Hinge A	1	SUS	t1.2
番号 NO.	部品名 PARTS NAME	員数 Q'TY	材質 MATERIAL	記事 ARTICLE

尺度 SCALE	検図 CHECKED	承認 APPROVED	機種品番 MODEL NO.	SFTH-01	
2 : 1	片桐	渡部	工程 PROCESS	部品名 PARTS NAME	部品コード PARTS CODE
単位 UNITS	設計 DESIGNED	製図 DRAWN		SFTH-01完成	AASF0101-0Z
mm			穴明け	SFTH-01穴明け組立	AASF0101-0Y
		片桐(公)			
		07.07.11			