







ステンレストルクヒンジ



(参考)
 $W \times L \div 2 = \text{必要トルク値}$
W: 蓋の重量(kg)
L: 支点から蓋先端までの距離(cm)



※蝶番には、油の使用・高温(溶接)・加工等はしないでください
※トルク値の別注対応もできます お気軽にお問い合わせ下さい
・任意の位置で開閉が保持・固定できます



EA品番	サイズ	材質	L	P1	P2	P3	P4	W1	W2	H1	H2	N	d	X	Y	板厚	設定トルク値
EA951BY-301	28mm	SUS304	28	22.5	13	20	3	34	19.5	7.6	4.3	4	4.3	2.1	14.2	1.2mm	3.5kg/cm
EA951BY-302	40mm	SUS304	40	25	15	30	3	35	20	8.5	5	5	4.3	2	16.8	1.2mm	7kg/cm
EA951BY-303	50mm	SUS304	50	26.5	13	40	3	42.5	21	12.8	7	5	4.3	4	23.7	2.0mm	14kg/cm
EA951BY-304	90mm	SUS304	※上記右図の通り													2.5mm	50kg/cm

±15%