

# テレワークを 快適にする製品のご案内

テレワークで  
働き方が変わる

テレワークをしっかりサポートする製品をご用意しました。



本社  
Head office



サテライト  
オフィス  
Satellite office



モバイル  
ワーク  
Mobile work



Telework

在宅勤務  
Home



## テレワークで生産性・効率UP!

テレワークとは、情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。

自宅利用型テレワーク(在宅勤務)・モバイルワーク・施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務など)に分けられ、移動時間やコストを削減できるので効率的で多様な働き方が実現します。

### テレワークのメリット

- ① 通勤や移動の肉体的・精神的な負担が軽減する。
- ② 育児や介護などを仕事と両立することができる。
- ③ 集中力が上がり仕事の効率や生産性がUPする。

## 本社・サテライトオフィス・ 在宅勤務に最適。

テレビ会議・WEB会議に  
おすすめの製品



勤務先以外のオフィス  
スペースでパソコンなどを  
利用して働く

サテライト  
オフィス

在宅勤務

自宅でパソコンや電話などを  
使って働く

## WEBカメラ・マイク・スピーカーフォン

フルハイビジョンにも対応した高画質500万画素。

CMS-V40BK WEBカメラ ¥7,800 (税抜価格)

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7

500 万画素 手動  
フォーカス

サテライトオフィス・在宅勤務に  
おすすめ、高画質

Full HD 1080p 最大ビデオ解像度  
2592×1944



カメラ本体に  
マイクを内蔵



360°回転ヘッドでどんな向きでもカメラを固定。

- 据置きにしたり、ディスプレイを挟んで固定もできる、2WAYスタンドです。
- Skypeなどの各種ビデオチャットに対応します。

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| センサー   | 500万画素 CMOS                   |
| ビデオ解像度 | 最大2592×1944                   |
| サイズ・重量 | カメラW61×D35×H28mm(スタンド除く)・120g |


会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載。

CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ ¥9,800 (税抜価格)

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7

100 万画素 手動  
フォーカス

多人数の会議に最適な  
超広角レンズ!



カメラ本体に  
マイクを内蔵



市販のカメラ用三脚に  
取付け可能。

- 超広角150°レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
- HD画質での撮影が可能です。

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| センサー   | 100万画素 CMOS                 |
| ビデオ解像度 | 最大1280×720                  |
| サイズ・重量 | W115×D25×H33mm(スタンド除く)・140g |

多人数での会議に便利な高感度USBマイク。

MM-MCUSB33 WEB会議高感度USBマイク ¥19,000 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS

サテライトオフィスに  
おすすめ!

全方向から集音  
360°  
5m



- 広範囲の集音が可能、高感度マイクユニットを採用しています。
- エコーキャンセル機能付きです。

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 指向性    | 無(全)指向性            |
| 集音範囲   | 約5m/360°           |
| サイズ・重量 | W80×D80×H20mm・150g |

WEB会議に最適な高感度マイク搭載のスピーカーフォン。

MM-MC28 WEB会議小型スピーカーフォン ¥25,800 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS

多人数の会議に  
おすすめ!

全方向から集音  
360°  
5m



マイク+  
スピーカー

実用最大出力  
2w



- ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。
- 広範囲(約5mまで)の集音可能な高感度マイクユニットを採用しています。

|          |                      |
|----------|----------------------|
| サイズ・重量   | W110×D110×H63mm・410g |
| <マイクホン部> |                      |
| 指向性      | 無(全)指向性              |
| 集音範囲     | 最大約5m/360°           |

## USB接続タイプヘッドセット

基本性能を押さえたスタンダードタイプ。

MM-HSUSB16SV USBヘッドセット ¥3,300 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS

音声をしっかり聞きながら通話できる  
両耳タイプ



ボリュームコントロール  
マイクミュート付き。

- まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。

|          |                   |
|----------|-------------------|
| <ヘッドホン部> |                   |
| 形式       | ダイナミック型30mm(モノラル) |
| 周波数特性    | 20~20,000Hz       |
| インピーダンス  | 32Ω±15%           |
| 最大入力     | 40mW              |
| <マイクホン部> |                   |
| 形式       | コンデンサータイプ         |
| 指向性      | 無(全)指向性           |
| 周波数特性    | 10~10,000Hz       |

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| <共通仕様>   |                            |
| コネクタ形状   | USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) |
| ケーブル長・重量 | 約2.1m・約105g(ケーブル含む)        |

周囲の音も同時に聞こえる片耳オーバーヘッドタイプ。

MM-HSUSB13BKN USBヘッドセット ¥4,800 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista Mac OS

手軽に通話できる片耳タイプ



ボリュームコントロール  
マイクミュート付き。

左右どちらでも装着可能。

- まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。

|          |                   |
|----------|-------------------|
| <ヘッドホン部> |                   |
| 形式       | ダイナミック型30mm(モノラル) |
| 周波数特性    | 20~20,000Hz       |
| インピーダンス  | 32Ω±15%           |
| 最大入力     | 80mW              |
| <マイクホン部> |                   |
| 形式       | コンデンサータイプ         |
| 指向性      | 単一指向性             |
| 周波数特性    | 100~10,000Hz      |

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| <共通仕様>   |                            |
| コネクタ形状   | USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) |
| ケーブル長・重量 | 約2.8m・約100g(ケーブル含む)        |

# 本社・サテライトオフィス・在宅勤務に。 デスク周り環境を整える製品

本社



サテライト  
オフィス



在宅勤務



## ガス昇降デスク・リフトアップデスク

立ったり座ったりをバランスよく行い疲労を軽減。ガス圧式で、少ない力で簡単昇降。



ERD-GA12070W  
ERD-GA series



ERD-GA10070W



ガス圧レバーで簡単に高さを調整。



きれいに配線できるケーブル収納ボックス。

- ガスシリンダーを両脚に内蔵した上下昇降デスクで、ガス圧レバーで簡単に昇降できます。
- 天板前方はポストフォーム加工を施し、角が丸く手に優しい形状です。

| 幅     | 奥行   | 品番           | 税抜価格    | サイズ / 梱包                             |
|-------|------|--------------|---------|--------------------------------------|
| W800  |      | ERD-GA8070W  | ¥79,800 | W800×D700×H704~1134mm・27.82kg / 2個口  |
| W1000 | D700 | ERD-GA10070W | ¥81,800 | W1000×D700×H704~1134mm・31.2kg / 2個口  |
| W1200 |      | ERD-GA12070W | ¥86,800 | W1200×D700×H704~1134mm・35.48kg / 2個口 |

既存デスクで座り・立ち作業ができる、効率アップ、疲労軽減に。

MR-ERGST3 エルゴノミクスリフトアップデスク ¥39,800 (税抜価格)

組立  
出荷



- 簡単に昇降できるガス圧タイプです。
- 天板両サイドにあるレバーを同時に引くことで高さを調整することができます。(32~400mm・無段階)

サイズ W796×D560×H32~400mm・9.9kg | 梱包 1個口

既存デスクで座り・立ち作業ができる、サブテーブル付き。

MR-ERGST2BK エルゴノミクスリフトアップデスク ¥46,800 (税抜価格)

組立  
出荷



- 天板にスマートフォン・タブレットを立て掛けられるスリットがあります。
- ガスシリンダーが内蔵されており、天板上に機器が載っていても急激に落下しません。

サイズ W680×D734×H170~430mm・20.5kg | 梱包 1個口

## ワゴン・上棚・ヘッドホンフック

デスク下の電源タップ、ケーブルやバッグ、ファイルなどの収納に。

CB-WG1 配線収納マルチワゴン ¥7,800 (税抜価格)




- キャスター付きなのでデスク下から引き出す際、非常に楽に収納物が取出せます。
- 収納する物に合わせて、棚板とワイヤーバスケットの位置やストッパーの向きが変更できます。

サイズ W500×D200×H540(キャスター含む)mm・2.46kg | 梱包 1個口

重量のあるファイルを収納できる、大型キャスター付き。

WG-302 高耐荷重ファイルワゴン ¥22,500 (税抜価格)



- 各棚板に補強材をいれ、高耐荷重キャスターを採用しています。
- 棚板は初期設定で斜め仕様に設定できます。

サイズ W700×D335×H633mm・12.66kg | 梱包 1個口

液晶ディスプレイのVESA穴に取付け可能な上棚。

MR-VESA3N ¥7,980 (税抜価格)

液晶ディスプレイVESAマウント取付け上棚(大)



- 19~24型の液晶ディスプレイに取り付け可能です。
- スマートフォンやA4用紙、キーボードなどが置けます。

サイズ W365×D222×H317mm・1.5kg | 梱包 1個口

挟むだけで簡単に取付けできる回転式ヘッドホンフック。

PDA-STN18BK 回転式ヘッドホンフック ¥2,000 (税抜価格)



- デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
- 360°回転で机の外向きでも内向きでも使用可能です。


|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| サイズ・重量 | W40×D100×H115mm・約100g                                  |
| 耐荷重量   | 約1kg                                                   |
| 対応機種   | ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホンヘッドセット(重さ約1kgまで)、天板の厚さが38mmまでのデスク |

## プライバシーフィルター

左右からの覗き見を防止し情報を守る、プライバシーフィルター。

CRT-PFNG〇Wシリーズ プライバシーフィルター 特注ロット1枚~

モバイルワークにも  
おすすめ!



- 左右からの「のぞき見」を防止、視野角度約60°です。(正面から左右約30°)
- 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。●表面硬度2Hのフィルター表面傷付き防止加工済みです。
- 取付け方法は、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、しっかり固定できるテープ式の2種類から選べます。

| 品番           | 対応サイズ(型)         | 税抜価格    | サイズ(W×Hmm)  | ブルーライト<br>対応 | 透過率   | 反射率   | 視野角   | 材質     |
|--------------|------------------|---------|-------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| CRT-PFNG116W | 11.6ワイド(縦横比16:9) | ¥5,600  | 256.5×144.5 | ※1           | 76.5% | 5.35% | 99.9% | 硬度2H以上 |
| CRT-PFNG121W | 12.1ワイド(縦横比16:9) | ¥6,400  | 268×151     |              |       |       |       |        |
| CRT-PFNG125W | 12.5ワイド(縦横比16:9) | ¥6,700  | 277.5×155.5 |              |       |       |       |        |
| CRT-PFNG133W | 13.3ワイド(縦横比16:9) | ¥6,900  | 294×166     |              |       |       |       |        |
| CRT-PFNG156W | 15.6ワイド(縦横比16:9) | ¥10,900 | 344×193.5   |              |       |       |       |        |

※1:波長380~500nmの平均値。 ※2:ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値。

# モバイルワークに最適！

いつでもスマートフォンやタブレットに充電が可能な製品など

モバイル  
ワーク

移動中に、パソコンや  
携帯電話などを  
利用して働く



## モバイルバッテリー

ACコンセントプラグを直接挿せる、AC出力ポートを搭載したモバイルバッテリー。

**BTL-RDC14** モバイルバッテリー(AC・USB出力対応) ¥18,000 (税抜価格)

PS E 41.27 Wh AC 蓄電 USB 1ポート付



大容量ながら高速蓄電

専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。

フル蓄電まで  
約3~4時間



## 2パターンの充電方法から選べる

1. ノートパソコンを充電(AC給電)



ノートパソコン  
2時間  
延長※

AC  
出力ポート  
×1

※ノートパソコンのバッテリー残量が約70%の状態から接続した場合の延長時間目安です。

2. スマホ・タブレットを充電(USB給電)



スマートフォン  
急速  
充電

高出力  
2.4A  
(最大)

USB  
ポート  
×1

●ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。  
※65Wを超える機器は使用しないでください。

●最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどの充電が可能です。  
●11,400mAh(3.62V換算)の大容量バッテリーで、タブレットのフル充電が可能です。



■バッテリー:リチウムイオン電池  
■バッテリー容量:14.48V/2850mAh(41.27Wh)※3.62V換算/11400mAh  
■入力:DC18.5V/1A(最大)  
■USB出力:DC5V/2.4A(最大) ■AC出力:AC100V 50Hz 65W(最大)  
■サイズ・重量:約W96×D148×H34mm・約600g ■付属品:ACアダプタ  
<ACアダプタ仕様>  
■入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.6A  
■出力:DC18.5V/1A(最大) ■ケーブル長:約1.4m

2WAYケーブルで持ち歩くケーブルが減らせるモバイルバッテリー。

**BTL-RDC13W** モバイルバッテリー(5200mAh) オープン価格 名入れお問合せ



スマートフォン  
約2回  
充電※

出力  
2.1A  
(最大)

フル蓄電まで  
約3~4時間

PS E 5200mAh USB 蓄電 USB 1ポート付

※約1800mAh相当のバッテリー搭載スマートフォンに対する目安です。

●携帯性に優れたコンパクトな5200mAhのモバイルバッテリーです。  
●タブレットの充電にも対応した最大5V/2.1A出力ポート付きです。  
●本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。  
■バッテリー:リチウムイオン電池  
■バッテリー容量:3.7V/5200mAh(19.24Wh)  
■入力:DC5V/2A ■出力:DC5V/2.1A  
■蓄電時間:約3~4時間  
■サイズ・重量:約W70×D23×H55mm・約126g  
■付属品:USB Type-Cアダプタ付きmicroUSBケーブル(約80cm)、取扱説明書


スマートフォンやタブレットなどを最大4台同時に充電できるUSB充電器。

**ACA-IP54シリーズ** USB充電器(4ポート・合計6A) オープン価格



高出力  
6A  
(4ポート合計)

PS E USB 4ポート付 合計6A



ACA-IP54BK  
(ブラック)

ACA-IP54W  
(ホワイト)

●USBポートを4ポート搭載しスマートフォン、タブレットなどの機器を4台同時に充電できるUSB充電器です。  
●4ポート合計で最大6Aの出力に対応した高出力タイプで、最大4台の機器まで同時に充電することができます。  
■定格入力:AC100~240V 50/60Hz  
■定格出力:DC5V/6A(4ポート合計最大)  
■ポート数:4個  
■サイズ・重量:W63×D30×H65mm・約130g



プラグは折りたたんで収納で、周りに物を傷をつけないコンパクトに持ち運べる。

## 2WAYに使えるケーブル

キャップを外して

microUSB  
ケーブル



本体の蓄電やmicroUSB機器の充電に。

キャップを付けて

Type-C  
ケーブル



Type-C端子搭載機器の充電に。

## 小物ポーチ

モバイルバッテリーや充電器、ACアダプタ、マウスなどの小物をすっきり持ち歩ける。

**IN-AD○BKシリーズ** トラベル小物ポーチ 各¥1,700 (税抜価格)



小物機器を  
まとめて収納!

6  
ポケット



厚みのある小物の  
収納に!

6  
ポケット



カバンとの隙間に  
すっぽりサイズ!

5  
ポケット



| 品番  | IN-AD5BK                                              | IN-AD6BK                                             | IN-AD7BK                                            |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| サイズ | 外寸/W190×D135×H55mm・約92g<br>内寸(参考収納寸法)/W180×D125×H45mm | 外寸/W215×D115×H60mm・約92g<br>内寸(参考収納寸法)/W205×D95×H55mm | 外寸/W255×D97×H45mm・約88g<br>内寸(参考収納寸法)/W245×D90×H40mm |

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**サンワサプライ株式会社**

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区岡町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

テレワーク関連

PDF181107\_01

※記載の内容は2018年11月現在のものです。  
改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。  
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。  
※製品の色は実際と若干異なる場合があります。

B1/BB/ET