

EA956BC-2([三段]ツールワゴン)取扱説明書

Ver 1.2

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。



注意: ツールワゴンは、通常の一般的な荷物の移動や運送を容易にすることを目的として使用されるもので、特別の仕様でない限り、常温時で障害物や異物のない平坦路において、人力で使用するものです。使用条件を越える使用や目的外の利用はワゴンに想定外の負担をかけ、変形や転倒、破損、けがの原因となりますので絶対に避けて下さい。以下の使用条件を守って、正しくご使用下さい。

- ・耐荷重以下で使用する事。
積載する場合は、均等に荷重がかかるように積載し、ワゴンに偏荷重がかかる積載や許容荷重以上の積載は避けて下さい。
- ・キャスターに衝撃をあたえるような使用は避けて下さい。
- ・製品を改造、組み換え、塗装、溶接などの方法で製品を加工したり、取り付けることによって生じた不具合については保証の対象外とさせていただきます。
- ・事故防止と長く快適にお使い頂くために、定期的な点検・保守を行って下さい。
- ・取付部、可動部の締結に緩みがないか点検し、異常がある場合は締結して下さい。
- ・ワゴン使用時には毎回異常個所がないか、床面や路面なども含めよく点検してから使用して下さい。
- ・万一異常がある場合は、そのまま使用することなく、直ちに使用を停止して下さい。

●仕様


・サイズ…702(W) × 491(D) × 890(H)mm
・鉄製

・耐荷重…150kg(各段:50kg)

組立の前に

必要な部品がお届けできているかどうかをご確認ください。






●組立全体図



部品名称		数
A.	トップトレイ	1
B.	ミドルトレイ	1
C.	ボトムトレイ	1
D.	支柱	4
E.	ハンドル	1
F.	自在キャスター(ブレーキ) 100x25mm	2
G.	自在キャスター 100x25mm	2
H.	六角ボルト 対辺12mm	50
I.	ワッシャー	52
J.	緩み止めナット 対辺13mm	52
K.	六角ボルト(ハンドル用) 対辺12mm	2
L.	カンホルダー	1

●組立方法

- 1、支柱を2本、横に並べて置きます。
- 2、トレイを3つ、支柱の穴に合わせて立てます。
ボルトとワッシャー、ナットにより仮締めを行います。
並べて置いた支柱を仮止め後、
残り2本の支柱の穴を
合わせて仮止めを行います。
1番上部のトレイの両側には
ハンドルとカンホルダー取付穴が
あるため、最後に仮止めします。
- 3、ハンドルとトップトレイ、支柱を
同時に締結するため、
ハンドル取付用のボルトは長くなっています。
ハンドル、支柱、トップトレイの穴に合わせて
仮止めを行ってください。
カンホルダーは、通常のボルトで
ホルダー、支柱、トップトレイの穴に合わせて
仮止めを行ってください。
- 4、全体に歪みが出ないように
本締めを行ってください。
- 5、キャスターを取り付けてください。
ハンドルが付いた側に
ブレーキ付自在キャスターがくるようにしてください。



株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

23.Feb.