

ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、この商品の組立て方が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読み
になり、内容をご理解の上お使いいただけますようお願い致します。

使用 工具	⊕ #3 13 (無しでも可)
注意	インパクトドライバーは 使用しないでください。 ネジ部が破損する恐れがあります。
	正常なボルト
	ネジ山のつぶれ ボルトの折れ

組立手順

均等耐荷重 **200kg** 積載面(天板)への最大積載重量は200kgです。

- 注意事項**
- 1) 図のように、裏返しの状態で組立てを行ってください。
 - 2) 特にツナギを取り付けるタイミングにご注意ください。ボルトが入りにくくなります。
 - 3) 各ボルトは必ず全てを仮締めした後でドライバー等でしっかりと締めこんでください。

手順①
[天枠]と[鳥居脚]を仮止めします。
① [ツナギ]はまだ取り付けしないでください。
※天枠は曲げのない方を天板側にしてください
※ボルトはa→bの順番に取り付けてください。
bを先に取り付けるとaが固定しづらくなります。

手順②
[天枠]と[天板]を仮止めします。
① [ツナギ]はまだ取り付けしないでください。

手順③
[ツナギ]と[鳥居脚]を固定します。
① [ツナギ]はこの段階で取り付けしてください。

手順④
全てのボルトを本締めします。

完成

ご利用方法 (高さ調整のやり方)

ご注意
必ず本体を逆さまにした状態で、高さの調整を行って下さい

ボルトを少し緩めます。

金具と共にインナーを上方向にずらします。

金具を取り外します。

インナーを希望の高さに
なるまで引き出します。

金具を穴に合わせて
差し込みます。

金具と共にインナーを
下方向にずらします。

スパナを用いてボルト
を締め込みます。

- 注意**
1. 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。転倒して怪我をする事があります。
 2. 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。転倒して怪我をする事があります。
 3. 溶接外れなど、異常を発見した時は直ちにしようを中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していると、商品の破損により怪我をする事があります。
 4. この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

- 末永くご使用頂くために
1. この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
 2. 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますのでご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質	天板/表面材...①ポリエステル化粧MDF ②塩ビシート ③スチール
芯材	...①②ペーパーコア・パーティクルボード ③なし
エッジ	...①②塩化ビニール ③なし
脚部/スチール	

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。 (検) 本商品は自主検査に合格しております。

表示者
山金工業 株式会社
お客様相談窓口 TEL 06-6974-8511 FAX 06-6972-7104
Eメール: root@yamakin-kougyou.co.jp
URL: http://www.yamakin-kougyou.co.jp

アフターサービスについて
ご不明な点や修理については、お買い上げの販売店までご連絡ください。