


EA966-20~-30
(ベアリング)

高炭素クロム軸受鋼
開放型 外輪、内輪、玉及び保持器からなる軸受



	主要寸法(mm)			r(最小)	Cr(N)	Cor(N)	許容回転数(r.p.m.)		取付関係寸法(単位mm)			質量(kg)	呼び番号
	d	D	B				グリス潤滑	油潤滑	da(最大)	Da(最大)	ra(最大)		
EA966-20	10	30	9	0.6	5100	2390	24000	30000	15	25	0.6	0.032	6200
EA966-21	12	32	10	0.6	6800	3050	22000	27000	17	27	0.6	0.037	6201
EA966-22	15	35	11	0.6	7650	3700	19000	24000	20	30	0.6	0.045	6202
EA966-23	17	40	12	0.6	9550	4800	17000	21000	22	35	0.6	0.065	6203
EA966-24	20	47	14	1	12800	6600	14000	18000	26	41	1	0.106	6204
EA966-25	25	52	15	1	14000	7900	12000	16000	31	46	1	0.128	6205
EA966-26	30	62	16	1	19500	11300	10000	13000	36	56	1	0.199	6206
EA966-27	35	72	17	1.1	25700	15300	9000	11000	42	65	1	0.288	6207
EA966-28	40	80	18	1.1	29100	17900	8200	10000	47	73	1	0.366	6208
EA966-29	45	85	19	1.1	32500	20500	7600	9300	52	78	1	0.407	6209
EA966-30	50	90	20	1.1	35000	23200	7000	8600	57	83	1	0.463	6210

Cr …基本動定格荷重
Cor… 基本静定格荷重
1N…0.102kgf