


EA966AA-0~-10
(ゴムシール型ベアリング)



高炭素クロム軸受鋼
密封 接触ゴムシール型
軸受の側面にゴムシールを取付けたもの
シールリップと内輪は接触している。

(2NSE)

	主要寸法(mm)			r(最小)	Cr(N)	Cor(N)	許容回転数 (r.p.m.)	取付関係寸法(単位mm)			質量(kg)	呼び番号
	d	D	B				グリス潤滑	da(最大)	Da(最大)	ra(最大)		
EA966AA-0	10	26	8	0.3	4550	1970	20000	12	24	0.3	0.019	6000
EA966AA-1	12	28	8	0.3	5100	2390	17000	14	26	0.3	0.023	6001
EA966AA-2	15	32	9	0.3	5600	2840	14000	17	30	0.3	0.032	6002
EA966AA-3	17	35	10	0.3	6000	3250	13000	19	33	0.3	0.039	6003
EA966AA-4	20	42	12	0.6	9400	5000	11000	24	38	0.6	0.07	6004
EA966AA-5	25	47	12	0.6	10100	5850	9000	29	43	0.6	0.079	6005
EA966AA-6	30	55	13	1	13200	8300	7700	35	50	1	0.117	6006
EA966AA-7	35	62	14	1	16000	10300	6800	40	57	1	0.156	6007
EA966AA-8	40	68	15	1	16800	11500	6000	45	63	1	0.194	6008
EA966AA-9	45	75	16	1	20900	15200	5300	50	70	1	0.246	6009
EA966AA-10	50	80	16	1	21800	16600	4800	55	75	1	0.264	6010

(2NSE)

Cr …基本動定格荷重
Cor… 基本静定格荷重
1N…0.102kgf