

EAL

エルゴ アジャストクランプ レバー

標準 在庫品

RHS


SUS

材質の特性
P.223

追加加工

ネジ
カット
ネジ
細付け
P.2200~

Original ELES Model ERX.

elesa
ERGOSTYLE®

タイプ	レバー、ボス部	ボタン	メネジ	オネジ
EAL	ポリアミド (ガラス繊維強化)	ポリアミド 光沢仕上げ つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)	S10C 亜鉛メッキ
EAL-SUS		オレンジ	SUS303	SUS303

サイズ	R	M	H	D	H ₁	H ₂	D ₁	H ₃	A	S	歯数
EA948CC-101	30B	M 4×0.7									
EA948CC-102	30	M 5×0.8	30								
EA948CC-103	30A	M 6×1		15.5	29.5	33.5	12	23	9	6	18
EA948CC-104	44	M 5×0.8									
EA948CC-105	44A	M 6×1	32.5			36		25	11		
EA948CC-106	63										
EA948CC-107	63A	M 8×1.25	43	19	37.5	47	15	34.5	13.5	8	20
	78B										
EA948CC-109	78	M10×1.5	54	24.5	47	58	19	44	16	12	24
EA948CC-110	78A										
EA948CC-111	95	M12×1.75	64.5	26.5	54.5	69	21.5	53	18	13	26

■メネジ

黄銅製			SUS製		
品番	Lf	質量(g)	品番	Lf	質量(g)
EA948CC-101	EAL30B	8	—	—	—
EA948CC-102	EAL30	7	EAL30 -SUS	6	8
EA948CC-103	EAL30A	6	EAL30A-SUS	10	6
EA948CC-104	EAL44	10	EAL44 -SUS	6	11
EA948CC-105	EAL44A		EAL44A-SUS	10	10
EA948CC-106	EAL63	16	EAL63 -SUS	12	22
EA948CC-107	EAL63A	13	EAL63A-SUS	13	20
	EAL78B	20	EAL78B-SUS		46
EA948CC-109	EAL78	18	EAL78 -SUS	17	44
EA948CC-110	EAL78A	17	—	—	—
EA948CC-111	EAL95	20	EAL95 -SUS	20	52

■オネジ

スチール製				SUS製			
品 番	L	質量 (g)		品 番	L	質量 (g)	
EAL30 ×10	10	6		EAL30 ×10-SUS	10	6	
EAL30 ×16	16			EAL30 ×16-SUS	16	7	
EAL30 ×20	20	7		—	—	—	
EAL30A×10	10	8		EAL30A×10-SUS	10	8	
EAL30A×16	16	9		EAL30A×16-SUS	16	9	
EAL30A×20	20	10		EAL30A×20-SUS	20	10	
EAL30A×25	25	11		EAL30A×25-SUS	25	11	
EAL30A×30	30	12		EAL30A×30-SUS	30	12	
EAL30A×40	40	14		—	—	—	
EAL44 ×10	10	11		EAL44 ×10-SUS	10	10	
EAL44 ×16	16	12		EAL44 ×16-SUS	16	12	
EAL44 ×20	20	13		—	—	—	
EAL44A×10	10	13		EAL44A×10-SUS	10	13	
EAL44A×16	16	14		EAL44A×16-SUS	16	14	
EAL44A×20	20	15		EAL44A×20-SUS	20	16	
EAL44A×25	25	16		EAL44A×25-SUS	25	17	
EAL44A×30	30	17		EAL44A×30-SUS	30	18	
EAL44A×40	40	19		—	—	—	
EAL63 ×16	16	29		—	—	—	
EAL63 ×20	20	30		EAL63 ×20-SUS	20	31	
EAL63 ×30	30	32		EAL63 ×30-SUS	30	32	
EAL63 ×40	40			EAL63 ×40-SUS	40	33	
EAL63A×16	16	32		EAL63A×16-SUS	16	31	
EAL63A×20	20			EAL63A×20-SUS	20	32	
EAL63A×25	25	34		EAL63A×25-SUS	25	33	
EAL63A×30	30	36		EAL63A×30-SUS	30	36	
EAL63A×35	35	38		—	—	—	
EAL63A×40	40	40		EAL63A×40-SUS	40	41	
EAL63A×50	50	43		EAL63A×50-SUS	50	44	
EAL63A×60	60	46		EAL63A×60-SUS	60	47	
EAL78 ×20	20	58		EAL78 ×20-SUS	20	58	
EAL78 ×25	25	61		—	—	—	
EAL78 ×30	30	64		EAL78 ×30-SUS	30	64	
EAL78 ×40	40	70		EAL78 ×40-SUS	40	67	
EAL78 ×50	50	76		EAL78 ×50-SUS	50	68	
EAL78 ×60	60	82		EAL78 ×60-SUS	60	70	
EAL78A×25	25	71		—	—	—	
EAL78A×30	30	74		EAL78A×30-SUS	30	74	
EAL78A×50	50	78		EAL78A×50-SUS	50	79	
EAL95 ×30	30	86		EAL95 ×30-SUS	30	87	
EAL95 ×50	50	90		EAL95 ×50-SUS	50	93	

使用例・使用方法



レバーを引き上げると、かみ合っていたレバーとねじ部のセレーションが外れます。

レバーのみがフリーになりますのでお望みの位置まで回してください。

手を離すと内蔵スプリングの力でレバーが戻りクランプ出来る状態になります。
(歯数18の場合、計算式 $360^\circ/18=20^\circ$
 20° 毎にセレーションがかみ合います)

技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃

特 長

- ・レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
- ・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
- ・ボタンの標準色はオレンジですが、受注製作品にてブラック、グレー、イエロー、ライトブルー、レッドも承っております。
- ・追加工を承ります。ネジカット(P. 2200 参照)
ネジ組付け(P. 2202 参照)

注意事項

- ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
- ・受注製作品の納期・価格は品番・数量によって異なりますので、弊社までお問い合わせください。