

EA966CH - 6 ~ - 25
 (ユニバーサルジョイント)

材質 鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)

許容角度 25°

	内径 d	外径 D	全長 L	軸入長 l	許容トルク N・m
CH - 6	6	12	33	10	7.8
CH - 8	8	16	40	11	14.7
CH - 10	10	20	45	13	29.4
CH - 12	12	24	51	14	44.1
CH - 14	14	28	61	17	69
CH - 16	16	32	69	19	98
CH - 18	18	36	77	21	130
CH - 20	20	40	87	24	180
CH - 22	22	44	95	26	235
CH - 25	25	50	111	30	390

(単位 mm)

