

スムーズなレベル調整が可能なベアリング装着アジャスターです

EA949GW-702 ~ 715

三価クロメート処理品



耐荷重 500kgf
 材質 ボルト・ナット SS400相当
 受皿 SS圧延鋼板(2t)
 表面処理 三価クロメート

■特徴

ネジ軸は回転し、多少傾きます。

■用途

あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。
 コンベアなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお勧めです。

※WD-Aはネジ径M16・M20、WD-Bはネジ径M12に各々対応しています。

次ページにございますEA品番とメーカー規格番号の対照表をご参照下さい。

「」マークがEA品番と呼応している商品となります。

EA949GY-701 ~ 725


オールステンレス品



耐荷重 500kgf
 材質 ボルト・ナット SUS304相当
 受皿 SUS304鋼板(2t)
 表面処理 パシペート

■構造

①ボルトを受皿の中に入れ、後部の突起にナットを補圧入する構造になっています。突起部はネジ下径になっていますので、圧入されたナットは、そのネジ部が潰れながらボルトに密着しますので、容易に外れません。
 ②ボルトと受皿の間には若干の隙間があります。それは常に完全なフラットの床面に置かれるとは限りませんので、少々傾斜した場所でも使用できるように考えられたものです。(ネジ部と受皿のガタを無くしたい場合は、ご指示下さい。)



品番		寸法 (mm)								質量 (g)	耐荷重 (kgf)
三価クロメート処理品	オールステンレス品	D	L1	L2	H	H1	I	A	B		
WD-A16×65	—	M16×2.0	65	102	10	9	18	75	24	300	500
WD-A16×100	WD-A16×100SUS	M16×2.0	100	137	10	9	18	75	24	345	500
WD-A16×130	WD-A16×130SUS	M16×2.0	130	167	10	9	18	75	24	385	500
WD-A16×150	WD-A16×150SUS	M16×2.0	150	187	10	9	18	75	24	405	500
WD-A16×180	WD-A16×180SUS	M16×2.0	180	217	10	9	18	75	24	445	500
WD-A16×200	—	M16×2.0	200	237	10	9	18	75	24	475	500
WD-A20×100	WD-A20×100SUS	M20×2.5	100	142	13	11	18	75	30	540	500
WD-A20×130	WD-A20×130SUS	M20×2.5	130	172	13	11	18	75	30	600	500
WD-A20×150	WD-A20×150SUS	M20×2.5	150	192	13	11	18	75	30	640	500
WD-A20×180	WD-A20×180SUS	M20×2.5	180	222	13	11	18	75	30	700	500
WD-A20×200	—	M20×2.5	200	242	13	11	18	75	30	745	500
WD-B12×50	—	M12×1.75	50	81.5	8	8.5	15	55	19	160	500
WD-B12×100	WD-B12×100SUS	M12×1.75	100	131.5	8	8.5	15	55	19	190	500
WD-B12×120	WD-B12×120SUS	M12×1.75	120	151.5	8	8.5	15	55	19	205	500
WD-B12×150	WD-B12×150SUS	M12×1.75	150	181.5	8	8.5	15	55	19	225	500

アジャスターボルト 寸法図 サイズ表
対照表

EA品番	メーカー規格番号
EA949GY-701	WD-B12 × 50
EA949GY-702	WD-B12 × 100
EA949GY-703	WD-B12 × 120
EA949GY-704	WD-B12 × 150
EA949GY-711	WD-A16 × 65
EA949GY-712	WD-A16 × 100
EA949GY-713	WD-A16 × 130
EA949GY-714	WD-A16 × 150
EA949GY-715	WD-A16 × 180
EA949GY-721	WD-A20 × 100
EA949GY-722	WD-A20 × 130
EA949GY-723	WD-A20 × 150
EA949GY-724	WD-A20 × 180
EA949GY-725	WD-A20 × 200

EA品番	メーカー規格番号
EA949GW-702	WD-B12 × 100SUS
EA949GW-703	WD-B12 × 120SUS
EA949GW-704	WD-B12 × 150SUS
EA949GW-712	WD-A16 × 100SUS
EA949GW-713	WD-A16 × 100SUS
EA949GW-714	WD-A16 × 100SUS
EA949GW-715	WD-A16 × 101SUS