

REJ

ロッドエンド ジョイント

標準 在庫品

REHS

材質の特性
P.223T

ELESA : BJT.


elasa





メネジ




オネジ



メネジ



オネジ



本体	ボール
ポリアミド (ガラス繊維強化) ブラック	ポリアミド アイボリー

メネジ

品番	d	T	M 注)	Lf	H	H1	D	D1	D2	T1	W	最小ネジ深さ (mm)
EA966DZ-1 REJ06-M06	6	+0.2 +0.02	9 M 6×1	12	30	40	20	10	13	7	11	8
EA966DZ-2 REJ08-M08	8		12 M 8×1.25	16	36	48	24	13	16	9	14	11
REJ10-M10	10		M10×1.5	20	43	58	30	15	19	10.5	17	13
EA966DZ-4 REJ10-M10F	10	+0.3 +0.02	M10×1.25	20	43	58	30	15	19	10.5	17	13
REJ12-M12	12		M12×1.75	22	50	67	34	18	22	12	19	15
EA966DZ-6 REJ12-M12F	12		M12×1.25	22	50	67	34	18	22	12	19	15
EA966DZ-7 REJ14-M14	14		19 M14×2	25	57	76	38	20	25	13.5	22	17

	品番	ネジの最大許容トルク (N・m)	ボールの最大許容トルク (N・m)	許容傾斜角 (θ)	質量 (g)
EA966DZ-1	REJ06-M06	1.5	10	29°	5
EA966DZ-2	REJ08-M08	10	12	25°	9
	REJ10-M10	15	20		15
EA966DZ-4	REJ10-M10F	6			
	REJ12-M12	20	30		20
EA966DZ-6	REJ12-M12F	15			
EA966DZ-7	REJ14-M14	25	35		31

注) REJ10-M10F、REJ12-M12Fは細目です。

在庫・納期

TEL.0575-28-4811

製品情報

TEL.0575-32-2239

株式会社

イマオ コーポレーション

■オネジ

品番	d	T	M 注)	L	H	H ₁	D	T ₁	最小ネジ深さ (mm)	ネジの最大許容トルク (N・m)
EA966DZ-11 REJ06-M06 ×36	6	+0.2 +0.02	9 M 6×1	21	36	46	20	7	15	0.5
REJ08-M08 ×43	8		12 M 8×1.25	25	43	55	24	9	18	2
REJ10-M10 ×48	10	+0.3 +0.02	M10×1.5	28	48	63	30	10.5	20	5
EA966DZ-14 REJ10-M10F×48			M10×1.25							3
EA966DZ-15 REJ12-M12 ×54	12	+0.3 +0.02	M12×1.75	32	54	71	34	12	22	6
EA966DZ-16 REJ12-M12F×54			M12×1.25							
EA966DZ-17 REJ14-M14 ×61	14		19 M14×2	36	61	80	38	13.5	25	12

	品番	ボールの最大許容トルク (N・m)	許容傾斜角 (θ)	質量 (g)	適用シャフト (h6～h9)
EA966DZ-11	REJ06-M06 ×36	10	29°	4	φ 6
	REJ08-M08 ×43	12	25°	7	φ 8
	REJ10-M10 ×48	20		13	φ10
EA966DZ-14 REJ10-M10F×48					
EA966DZ-15	REJ12-M12 ×54	30		18	φ12
EA966DZ-16	REJ12-M12F×54				
EA966DZ-17	REJ14-M14 ×61	35	26	φ14	

注) REJ10-M10F×48、REJ12-M12F×54は細目です。


特 長

- ・樹脂製で軽量化、高速運転に最適です。
- ・ボールの材料は自己潤滑性素材です。
- ・メンテナンスが不要です。
- ・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
- ・静音性、減振性が高いです。

技術データ

使用温度 max.80℃ min. -30℃

使用例・使用方法



■機械強度

品番	許容最大静止ラジアル荷重		許容最大アキシアル荷重	
	短期 (N)	長期 (N)	短期 (N)	長期 (N)
EA966DZ-1 REJ06-M06	1400	700	400	200
EA966DZ-2 REJ08-M08	2100	1050	700	350
EA966DZ-4 REJ10-M10	3100	1550	800	400
REJ10-M10F				
REJ12-M12	3600	1800	900	450
EA966DZ-6 REJ12-M12F				
EA966DZ-7 REJ14-M14	4000	2000	1000	500
EA966DZ-11 REJ06-M06 ×36	1000	500	100	50
REJ08-M08 ×43	1700	850	200	100
REJ10-M10 ×48	2500	1250	300	150
EA966DZ-14 REJ10-M10F×48				
EA966DZ-15 REJ12-M12 ×54	2700	1350	400	200
EA966DZ-16 REJ12-M12F×54				
EA966DZ-17 REJ14-M14 ×61				

