

バーシール[®] ブラシ 特長

BURRSEAL BRUSHES



●風・ガス・臭気などの遮断に



●油・水等のあらゆる液体の飛散防止



●工作機械・チップ処理コンベアの切削粉の除去

特長

- フレームにステンレス (SUS304) を採用。
- 従来のチャンネルブラシではブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。
バーシールブラシは、取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
- 長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。

用途

- 切削粉などの飛散防止に
- コンベアのスクレーパーに

メリット

- 植毛量が多く、コンベアベルトに付着した汚れを効率良く落とします。
- 植毛量が多く、気密性に優れるため、工作機械の切削油や切削片などを効果的にシールできます。



ご使用上の注意

ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意して下さい。

- 溶接で取付けしないで下さい。
- 無理に引っ張らないで下さい。
- ブラシを必要以上に押し付けしないで下さい。
- 使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。
- ひっきりやすい場所では使用しないで下さい。

- ◇シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。
- ◇屋外には取り付けしないで下さい。
- ◇ブラシの寸法加工は行わないで下さい。

防
ぐ
(虫、塵、
etc)

バ
ン
ヤ
ット

バ
キ
ラ
ド
ア
ド
ア

バ
ー
カ
ット

バ
ー
ス
ト
リ
ップ

バ
ー
シ
ール


バーシール® ブラシ

BURR SEAL BRUSHES

図面は全て実寸表示です。

BS6型

(単位:mm)




◆バーシールブラシ BS6型 サンプル DXF (単位:mm)

ご注文番号	型番	長さ(L)	長穴取付位置		長穴数
			A	B	
EA 7MA-10 200 - 236 - 00	BS6S-100	100	80		2
EA 7MA-15 200 - 246 - 00	BS6S-150	150	90		
EA 7MA-20 200 - 256 - 00	BS6S-200	200	140		
EA 7MA-25 200 - 266 - 00	BS6S-250	250		95	3
EA 7MA-30 200 - 276 - 00	BS6S-300	300		120	
EA 7MA-35 200 - 286 - 00	BS6S-350	350		145	
EA 7MA-40 200 - 296 - 00	BS6S-400	400		170	
EA 7MA-45 200 - 306 - 00	BS6S-450	450		195	
EA 7MA-50 200 - 316 - 00	BS6S-500	500		220	
EA 7MA-100 200 - 326 - 00	BS6S-1000	1000		235	5

BS10型

(単位:mm)



◆バーシールブラシ BS10型 サンプル DXF (単位:mm)

ご注文番号	型番	長さ(L)	長穴取付位置		長穴数
			A	B	
EA 7MB-10 200 - 736 - 00	BS10S - 100	100	80		2
EA 7MB-15 200 - 746 - 00	BS10S - 150	150	90		
EA 7MB-20 200 - 756 - 00	BS10S - 200	200	140		
EA 7MB-25 200 - 766 - 00	BS10S - 250	250		95	3
EA 7MB-30 200 - 776 - 00	BS10S - 300	300		120	
EA 7MB-35 200 - 786 - 00	BS10S - 350	350		145	
EA 7MB-40 200 - 796 - 00	BS10S - 400	400		170	
EA 7MB-45 200 - 806 - 00	BS10S - 450	450		195	
EA 7MB-50 200 - 816 - 00	BS10S - 500	500		220	
EA 7MB-100 200 - 826 - 00	BS10S - 1000	1000		235	5