

“耐熱用” シタイムルチスリング®

(ラウンドスリング)


最高使用可能温度 200℃

芯体に耐熱性に優れたアラミド繊維使用。

最高使用可能
温度200
℃

標準品の形状

TFE 形（両端アイ形）




(mm)

	最大使用荷重 (t)	アイの長さ	アイの厚さ×幅	接合部の厚さ×幅	本体の厚さ×幅
DA-4	0.5	250	6 × 45	10 × 50	5 × 55
	1.0	250	6 × 45	10 × 50	5 × 55
	1.6	250	6 × 45	10 × 50	5 × 55
DB-2.5~4	2.0	300	6 × 45	15 × 60	5 × 70
DC-3	3.2	300	8 × 50	15 × 60	7 × 75

※各部の寸法は参考値です。

※商品画像は一例であり、形式により仕様が異なる場合があります。

TFN 形（エンドレス形）



(mm)

最大使用荷重 (t)	本体の厚さ×幅
1.0	5 × 30
1.6	5 × 32
2.0	6 × 33
3.2	8 × 40

※各部の寸法は参考値です。

※商品画像は一例であり、形式により仕様が異なる場合があります。

ご発注の例

T F E 1t × 3m

長さm

最大使用荷重

タイプ E= 両端アイ形 N=エンドレス形

“耐熱用”シラィマルチスリング®の略記号

使用荷重表（つり角度 $\alpha = 0^\circ$ の場合）

● TFE 形（両端アイ形）

形式	使用荷重				破断荷重
	ストレート 吊り	チョーク 吊り	バスケット吊り		
			2点吊り	4点吊り	
					
	(t)				
TFE0.5	0.5	0.4	1.0	2.0	40
TFE1.0	1.0	0.8	2.0	4.0	80
TFE1.6	1.6	1.28	3.2	6.4	128
TFE2.0	2.0	1.6	4.0	8.0	160
TFE3.2	3.2	2.56	6.4	12.8	256

● TFN 形（エンドレス形）

形式	使用荷重				破断荷重
	ストレート 吊り	チョーク 吊り	バスケット吊り		
			2点吊り	4点吊り	
					
	(t)				
TFN1.0	1.0	0.8	2.0	4.0	80
TFN1.6	1.6	1.28	3.2	6.4	128
TFN2.0	2.0	1.6	4.0	8.0	160
TFN3.2	3.2	2.56	6.4	12.8	256


※破断荷重は常温におけるストレート吊り時の数値です。

⚠ 使用上の注意

芯体が見えたら使用ストップ!!

表面布が擦過や引っ掛けなどによって破れたり、熱溶融して芯体が見えてきた。


また部分的な硬化や太さの不均一がある場合は使用を中止してください。



酸洗いなどには使えません

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対使用しないでください。

酸洗いなどには耐薬品専用のケミカルスリングをお使いください。



角張ったものは「当てもの」なしでは吊れません。耐熱マルチ用当てものをご使用ください。

横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っばりのあるものには、必ず「耐熱マルチ用当てもの」を装着してお使いください。

