


EA966-0~-10  
(ベアリング)

高炭素クロム軸受鋼  
開放型 外輪、内輪、玉及び保持器からなる軸受



	主要寸法(mm)			r(最小)	Cr(N)	Cor(N)	許容回転数(r.p.m.)		取付関係寸法(単位mm)			質量(kg)	呼び番号
	d	D	B				グリース潤滑	油潤滑	da(最大)	Da(最大)	ra(最大)		
EA966-0	10	26	8	0.3	4550	1970	30000	36000	12	24	0.3	0.019	6000
EA966-1	12	28	8	0.3	5100	2390	27000	32000	14	26	0.3	0.023	6001
EA966-2	15	32	9	0.3	5600	2840	23000	28000	17	30	0.3	0.032	6002
EA966-3	17	35	10	0.3	6000	3250	20000	25000	19	33	0.3	0.039	6003
EA966-4	20	42	12	0.6	9400	5000	17000	21000	24	38	0.6	0.07	6004
EA966-5	25	47	12	0.6	10100	5850	15000	18000	29	43	0.6	0.079	6005
EA966-6	30	55	13	1	13200	8300	12000	15000	35	50	1	0.117	6006
EA966-7	35	62	14	1	16000	10300	11000	13000	40	57	1	0.156	6007
EA966-8	40	68	15	1	16800	11500	9500	12000	45	63	1	0.194	6008
EA966-9	45	75	16	1	20900	15200	8800	11000	50	70	1	0.246	6009
EA966-10	50	80	16	1	21800	16600	8300	10000	55	75	1	0.264	6010

Cr …基本動定格荷重  
Cor… 基本静定格荷重  
1N…0.102kgf