




EA982B-11G 荷締めストラップ(OD色)



■共通仕様

- ・ベルトの長さ(フック含む)…固定側:0.22m、調整側:1.8m
- ・ベルト幅…25mm
- ・使用荷重…150kg
- ・破断荷重…450kg
- ・材質…荷締め機:スチール、ベルト:ポリエステル
- ・重量…382g

【使用例】



■使用方法

1. プッシュハンドルを押しベルトを通して下さい。
2. 対象物を固定したらプッシュハンドルを放して下さい。