

EA984CM-11・-12電磁マグネットホルダー

電気制御(DC24V)でOFFすると吸着する電磁マグネット。
 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等にご使用ください。



Ver.1.1

【仕様】

- ・使用電圧…24V
- ・接続…ヒルスマンコネクター
- ・取付け…背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴
- ・仕上げ…光沢ニッケルメッキ仕上げ
- ・使用率…100%
- ・使用環境…35℃

【コネクターの接続】

図の様にドライバーの先で起こすとカバーが開きます。



注意: 吸着面の錆や傷は吸着力に影響します。定期的に点検を行ってください。
 連続使用した場合はホルダーが高温になりますので、ご注意ください。

	最大吸着力	サイズ(mm)					電圧	電流 (mA)	重量 (g)
		D	L	b	w	d1			
EA984CM-11	285N	35	48	50	78	M5×8	DC24V	240	352
EA984CM-12	471N	50	63	50	94	M5×8		350	874

★ d1…取り付け穴

【空隙と吸着力(N)の関係】

空隙(mm)	0	0.09	0.18	0.27	0.36	0.59	1.00	1.59
EA984CM-1	285	98	54	37	31	17	-	-
EA984CM-2	471	398	264	190	131	112	54	32

別売りのEA984CM-23、-24を組み合わせると、
 設計通りの能力を発揮させることができます。