


# EA984DL - 0.5 ~ - 5A 豎吊クランプ

- 特長：
- ・吊上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
  - ・吊輪を「押す・引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり開放状態に保つことができます。
  - ・運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上げ状態に変化はありません。
  - ・圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材より外れることはありません。
  - ・ボルト・ナットは本体の凹部装着保護されていますから、使用中における損傷や摩耗の軽減を図っています。
  - ・カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。
  - ・本体および各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用、型打鍛造と熱処理調質による製品です。



品番	基本使用荷重	クランプ範囲	くわえ深さ		自重 (kg)
			D1	D2	
EA984DL-0.5	0.5 TON	0 ~ 16mm	35	50	1.6
EA984DL-1	1 TON	0 ~ 25mm	60	90	5.0
EA984DL-2	2 TON	0 ~ 30mm	60	95	6.9
EA984DL-3	3 TON	0 ~ 38mm	70	115	8.3
EA984DL-5	5 TON	0 ~ 40mm	70	110	15.5
EA984DL-5A	5 TON	0 ~ 50mm	85	150	22.0

サイズ:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
EA984DL-0.5	218	128	40	50	22	20	49	91	30	44	32
EA984DL-1	355	200	60	72	33	32	76	141	56	68	49
EA984DL-2	320	224	65	82	38	36	78	152	58	70	52
EA984DL-3	424	250	65	88	46	43	90	179	68	80	57
EA984DL-5	452	275	75	105	50	50	105	205	78	116	73
EA984DL-5A	579	342	90	112	60	60	133	253	86	112	82

単位:mm

