



SCC-(RF)・SCC-W(RF)・SCC-LRF

S.M.A.R.T.
スマート管理アプリ

CHECK!




取説・部品図はこちらから

■ スクリューカムクランプ[®](万能型) SCREW CAM CLAMP (All-purpose Type)


▶ 特長

- 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ。
- 吊上げ、引っ張り作業等に最適。
- スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持。
- カム及びパッドの取替が非常に簡単。
- 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。


▶ 使用例 ⚠ 吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。




※SCC0.5、SCC-W(ワイド型)はタテ吊専用で、ヨコ吊は不可となります。
(別売りのSCC0.5用ロングシャックル(SCH0.5L)を使用すれば、SCC0.5はヨコ吊が可能となります。)



■ 初期締付時




■ 負荷時



荷重が重ければ重いほど、カムの喰い込みが大きくなり、強固にグリップする耐振型です。

■ 別売部品

SCC0.5用ロングシャックル



品番	メーカー希望小売価格
SCH0.5L	¥12,190

品番	品番 RFID搭載機種	容量 (ton)	クランプ 範囲(mm)	寸法(mm)														質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
				L(MIN)	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	D	D1	T	T1	S			
SCC0.3W	SCC0.3WRF	0.3	50~100	196	176	116	75	155	91	35	16	26	17	32	10	14	1.3	¥37,190	
SCC0.5	SCC0.5RF	0.5	0~28	126	104	92	60	113	76	26.5	16	26	17	30	10	14	0.9	¥37,190	
NEW	SCC0.5LRF	0.5	0~28	126	104	92	60	142	76	26.5	16	26	17	30	10	14	0.8	¥39,960	
SCC1	SCC1RF	1	0~30	174	148	126	190	204	128	45	38	42	38	46	12	21	3.1	¥48,760	
—	SCC1WRF	1	50~100	258	225	153	190	273	190	88	38	42	45	46	16	21	5.9	¥101,360	
SCC1.5	SCC1.5RF	1.5	0~32	187	154	135	190	229	143	52	39	42	45	46	16	21	4.1	¥57,460	
—	SCC3RF	3	0~50	224	190	165	240	265	165	60	45	49	50	54	19	21	6.9	¥84,460	
SCC3W	SCC3WRF	3	25~75	250	215	165	240	291	191	76	45	49	50	54	19	21	8.4	¥93,790	
SCC6	SCC6RF	6	0~75	291	255	215	240	365	214	76	54	63	80	69	31.5	21	18.5	¥133,600	

●RFID搭載機種の詳細につきましては、P.26・27をご参照下さい。 の品番は2027年内に順次発売予定です。

注:スクリューの締付けトルクは、35N・m(約350kgf・cm)以上で行って下さい。[SCC0.3W・0.5は5N・m(約50kgf・cm)以上]

●各種資料ページはP.352~354をご参照下さい。