


EA979KA-1A ~ -25A, -1B ~ -25B

[垂直取付型]シールブラシ(ゴムフレーム)



黄 黒

ゴムフレーム共通仕様
 フレームにゴムを採用している
 ので、「曲がる」「切る」が簡単に
 できます。



品番	材質	色	長さ	サイズ(mm)		重量(kg)
				毛丈	ブラシ径	
EA979KA-1A	PP	黄	1m	25	0.2	0.100
EA979KA-5A			5m			0.500
EA979KA-25A			25m			2.520
EA979KA-1B	PP	黒	1m	25	0.2	0.100
EA979KA-5B			5m			0.500
EA979KA-25B			25m			2.520

- 注)**
- ・ 取り付けには、お客様でビス穴加工や接着が必要です。
 - ・ シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。
 - ・ 黄色は紫外線に弱く劣化しますので、屋外には取付けしないで下さい。



シールブラシ

- 食品工場などのドアの隙間対策に
- OA機器などの配線部の目隠しに
- 建物間の隙間隠しに
- 切屑粉などの飛散防止に
- コンベアのスクレーパーに
- 製品の搬送ガイドに



OAデスクなどの目隠し及び
 ゴミやホコリの侵入防止

カップを一つずつ取り出す為のガイド

ブラシ材料

- ナイロン
 - 使用耐熱温度: 110℃以下
 - 濃塩酸、濃硝酸で一部分解を伴って溶解。アルカリには殆ど影響を受けない。
 - 耐摩耗性に優れている。
- PP(ポリプロピレン)
 - 使用耐熱温度: 80℃以下
 - 酸、アルカリに殆ど影響を受けない。一般溶剤には不溶解。
 - ナイロンより硬く、靱が強い。
- PBT(ポリブチレンテレフタレート)
 - 使用耐熱温度: 130℃以下
 - 濃塩酸、硫酸、硝酸に殆ど影響を受けない。
 - ポリプロピレンより硬く、耐摩耗性に優れている。
- 馬毛
 - 使用耐熱温度: 150℃以下
 - 酸、アルカリに老化現象を起こす。静電気の発生が少ない。
 - 動物毛のため太さが一定ではなく、長さに限界がある。

ご注意

 - 馬毛は天然毛のため、ご使用中に切れ毛などが発生する可能性があります。特性をご理解の上、ご使用下さい。
- パキラ(ポリエチレンにベルメトリン水和剤を含浸)
 - 耐熱使用温度: 90℃以下
 - 吸水性がなく耐薬品性に優れる。