

豊富な経験と実績

ナイロンスリング


JIS B 8818 **3等級**

- 玉掛け作業の合理化に
- キズのつきやすい物の吊り上げに


シライナイロンスリングは、1962年に開発した
ベルトスリングのオリジナルです。2017年4月よりシグナル構造を採用。

標準品の形状

Ⅲ E 形（両端アイ形）



Ⅲ N 形（エンドレス形）



(mm)

ベルト幅	25	50	75	100
アイの長さ	250	300	400	400
縫製部の長さ	200	200	300	300
本体の厚さ	8～9	8～9	8～9	8～9

※スリングのアイ長さは、ご希望の寸法に変更できますが JIS 認証外になります。

※商品画像は一例であり、形式により仕様が異なる場合があります。

※ JIS 表示については長さ 15m 以下の、E 形 0.5m 単位、N 形 0.25m 単位のものとなります。

ご発注の例

N Ⅲ E 50 × 3 m (N3E 50×3も可)

- 長さm
- ベルト幅mm
- タイプ E=両端アイ形 N=エンドレス形
- JIS の等級 (Ⅲは3でも可)
- ナイロンスリングの略記号

使用荷重表（つり角度 $\alpha = 0^\circ$ の場合）

●Ⅲ E 形（両端アイ形）

JIS表示	ベルト幅	使用荷重				破断荷重
		ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り		
				2点吊り	4点吊り	
						
	(mm)	(t 以下)				(kN 以上)
Ⅲ E-25	25	0.8	0.64	1.6	3.2	50
Ⅲ E-50	50	1.6	1.28	3.2	6.4	100
Ⅲ E-75	75	2.5	2.0	5.0	10.0	150
Ⅲ E-100	100	3.2	2.56	6.4	12.8	190

●Ⅲ N 形（エンドレス形）

J I S 表示	ベルト幅	使用荷重				破断荷重
		ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り		
				2点吊り	4点吊り	
						
	(mm)	(t 以下)				(kN 以上)
Ⅲ N-25	25	1.6	1.28	3.2	6.4	100
Ⅲ N-50	50	3.2	2.56	6.4	12.8	190
Ⅲ N-75	75	5.0	4.0	10.0	20.0	300
Ⅲ N-100	100	6.3	5.0	12.6	25.2	400

※破断荷重はストレート吊り時の数値です。