


EA986MK-4~-8 ※全て取扱中止になりました。
(耐熱フェノール樹脂車輪)

材質: フェノール樹脂製
・水、酸、アルカリ液、グリス、鉱物油、アルコール、石油等の化学薬品に
耐えます。(平行な床面のみ)

使用温度: -35℃~260℃
・ボールベアリング入り
X 不均一な床、粗い面の床には適しません。

	直径(φ mm)	車輪幅(mm)	耐荷重(kg)	車軸径(φ mm)	軸幅(mm)
MK-4	100	38	200	15	40
MK-5	125	40	200	15	40
MK-6	150	50	300	20	50
MK-8	200	50	500	20	50



参 考 :
ベアリングの種類

- ・ プレーン保持
シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法。通常、メンテナンスはいらない
器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ
- ・ ロールーベアリング
丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらない
スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せた
スチールローラーから成っている
- ・ ボールベアリング
高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に
抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに
保護された固いボールから成っている

