


ステンレス戸車

平型

ステンレス枠

30mm 36mm 42mm 50mm



特長



サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
※オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。

用途

玄関・トイレ・外部の戸etc.

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	G	H	J	K	L	M	枠厚	芯棒	車	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	EA品番
SAS-0302	30mm	68	57	30	6	24	14	11	9	4	13	5	1.5mm SUS304	5mm SUS304	SUS303	70g	30kg	EA983RE-11
SAS-0362	36mm	76	65	35	7	28	14	11	9	4	13	5		5mm SUS304		90g	50kg	EA983RE-12
SAS-0422	42mm	100	86	42	8	34	14	11	9.5	4.2	20	5	2mm SUS304	6mm SUS304		140g	60kg	EA983RE-13
SAS-0502	50mm	110	85	50	9	41	17	13	11	5	18	5		6mm SUS304		230g	70kg	EA983RE-14

車のみ



サイズ	a(φ)	C(φ)	e	f	重量	EA品番
30mm	30	5	9	10	48.5g	EA983RE-11
36mm	35	5	9	10	67.5g	EA983RE-12
42mm	42	6	9.5	10	99g	EA983RE-13
50mm	50	6	11	12	165g	EA983RE-14