

H-100

世界初認定V級チェーン使用



特長

- 1 ボディをしっかりガードする静電粉体塗装
- 2 衝撃に強いギヤケース・本体フレーム
- 3 高い機械効率を維持するノックピン
- 4 高精度なギヤと軸受け構造
- 5 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド
- 6 強力なロードチェーンは最小破断応力1000N/mm²
- 7 信頼性の高いメカニカルブレーキ
- 8 フェイルセーフに徹した二重つめ機構
- 9 二重カバーで雨水、塵埃を防御
- 10 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具
- 11 巻下げの限界を知らせるチェーン止め金具



39

象印チェーンブロック株式会社



JQA-1547

H-100

シリーズ

頂点を越えた新しい可能性がここにある。 最高級チェーンブロック




● H-1型

● H-5型



● HG型

● HP型



● G型

● P型

■ H型仕様

型 式	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間 最小距離 (mm)	巻上平均 手動力 N(kg)	ロードチェーン		手 鎖 線径×ピッチ (mm) (mm)	自重 (kg)
					線径×ピッチ (mm) (mm)	掛数		
H-0.5	0.5	2.5	277	216(22)	5 × 15	1	5×23.6	9
H-1	1	2.5	303	250(25.5)	6.3×19	1	5×23.6	11.4
H-1.6	1.6	2.5	338	333(34)	7.1×21	1	5×23.6	14.7
H-2	2	3	379	324(33)	8 × 24	1	5×23.6	21
H-2.5	2.5	3	416	324(33)	9 × 27	1	5×23.6	25.4
H-3.1	3.1	3	516	343(35)	7.1×21	2	5×23.6	24
H-5	5	3	613	343(35)	9 × 27	2	5×23.6	39.5
H-7.5	7.5	3.5	760	368(37.5)	9 × 27	3	5×23.6	70
H-10	10	3.5	789	368(37.5)	9 × 27	4	5×23.6	82

※H-16(16t)～H-60(60t)の仕様は、別途お問い合わせ下さい。

■ HG型(ギヤードトリ結合式)・HP型(プレントリ結合式)仕様

型 式	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間 最小距離 (mm)	ギヤードトリ 横行平均手動力 N(kg)	適用横行レール			自重 (kg)	
					幅 (mm)	最小の高さ (mm)	最小回転 半径 (mm)	HG型	HP型
HG-0.5 HP-0.5	0.5	2.5	299	19.6(2)	75・100・125	125(100)	900	21	17
HG-1 HP-1	1	2.5	320	34.3(3.5)	75・100・125	150(125)	1100	27.4	22.4
HG-1.6 HP-1.6	1.6	2.5	369	39.2(4)	100・125・150	180	1200	39.2	33.7
HG-2 HP-2	2	3	403	53.9(5.5)	100・125・150	180	1200	46	40
HG-2.5 HP-2.5	2.5	3	458	68.6(7)	100・125・150	180	1700	58.9	52.4
HG-3.1 HP-3.1	3.1	3	521	78.4(8)	100・125・150	180	1700	57.5	51
HG-5 HP-5	5	3	632	112.7(11.5)	125・150・175	250(200)	2300	95.3	87.5
HG-7.5 HP-7.5	7.5	3.5	726	147(15)	150・175・190	330	3000	177	168
HG-10 HP-10	10	3.5	794	186.2(19)	150・175・190	330	3000	199	182

※HG-16(16t)～HG-30(30t)の仕様は、別途お問い合わせ下さい。

注1.()内数値はプレントリ結合式の場合です。

■ G型(ギヤードトリ)・P型(プレントリ)仕様

型 式	定格荷重 (t)	ギヤードトリ 標準揚程 (m)	適用横行 レール幅 (mm)	最小回転 半径 (mm)	自重 (kg)	
					G型	P型
G-0.5 P-0.5	0.5	2.5	75・100・125	900	12	8
G-1 P-1	1.0	2.5	75・100・125	1100	16	11
G-1.6 P-1.6	1.6	2.5	100・125・150	1200	24.5	19
G-2 P-2	2.0	3.0	100・125・150	1200	25	19
G-2.5/3.1 P-2.5/3.1	2.5/3.1	3.0	100・125・150	1700	33.5	27
G-5 P-5	5.0	3.0	125・150・175	2300	55.8	48.5
G-7.5/8 P-7.5/8	7.5/8.0	3.5	150・175・190	3000	107	98
G-10 P-10	10.0	3.5	150・175・190	3000	117	100



象印チェーンブロック株式会社

URL: <http://www.elephant.co.jp>

本 社 ・ 工 場 〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地
TEL.(072)365-7771 FAX.(072)367-2053
札幌営業所 TEL.(011)824-2821 FAX.(011)824-3115
仙台営業所 TEL.(022)284-5610 FAX.(022)284-5603
北関東営業所 TEL.(048)527-3086 FAX.(048)527-3058
東京営業所 TEL.(03)3633-0176 FAX.(03)3633-1583
名古屋営業所 TEL.(052)916-1801 FAX.(052)915-6720
大阪営業所 TEL.(072)365-7771 FAX.(072)367-2053
広島営業所 TEL.(082)292-6775 FAX.(082)291-9309
福岡営業所 TEL.(092)595-8880 FAX.(092)595-8882



危険

電気チェーンブロック、チェーンブロック、チェーンレバーホイスト、及びチェーンスリング等の吊具を、風雨や波浪の影響を絶えず受ける場所、及び塩害や酸・アルカリ等の影響を受ける場所で使用すると、機器及びロードチェーンが突然破損する可能性がありますので、絶対に使用しないでください。



注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店

テクニカル相談室

【技術的ご質問】0120-911-232 【営業的ご質問】0120-984-204(平日9～12時 13～16時45分)
FAX. 0120-911-832 電子メールでのお問い合わせ e-call@elephant.co.jp

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

2022.4.10,000 M