

Aufhängegarnituren Güteklasse 8 DIN EN 1677-4

Für 3- und 4-Strang Kettengehänge


Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8
 Oberfläche: Rot lackiert
 Kennzeichnung: WK / Kenn-Nr. / Charge
 Ausführung: Ohne Abflachung
 Zeugnisse: Prüfzeugnis n. DIN EN 1677-4



Suspension Links Fittings Grade 8 DIN EN 1677-4

For 3- and 4-leg chain gears

Material: High tensile alloyed steel, Grade 8
 Finish: Red lacquered
 Marking: WK / Code-No. / Charge
 Execution: Without flattening
 Certificates: Certificate acc. to DIN EN 1677-4



Artikel-Nr.	für Kette 3/4 Str.	WLL 3- und 4-Strang 0°-45°	WLL 3- und 4-Strang 45°-60°	b1	d1	h1	b2	d2	h2	Gewicht per 100 Stk.	Stück pro VPE
Article-No.	for Chain 3/4 leg	WLL 3- and 4-leg 0°-45°	WLL 3- and 4-leg 45°-60°	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Weight per 100 pcs.	Units per bag
EA987FF-61 31410067	6	3,15	2,24	75	18	135	25	13	54	93	1
EA987FF-62 31410080	8	4,25	3,00	90	22	160	34	16	70	182	1
EA987FF-63 31410100	10	6,70	4,75	100	26	180	40	18	85	376	1
EA987FF-64 31410130	13	11,20	8,00	110	32	200	50	22	115	760	1
EA987FF-65 31410160	16	17,00	11,80	140	36	260	65	26	140	1260	1
EA987FF-66 31410180	18	21,20	15,00	180	45	340	70	32	150	1780	1
EA987FF-67 31410190	20	26,50	19,00	190	51	350	70	32	150	2440	1