


■安全の目視(ツイストカム機構)




確認マークは蓄光塗装

締付け



確認マークの一致




負荷がかかった時

円形カムのくい込みが大きくなる

ワーク

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法 (mm)										質量 (kg)
			L	L1	L2	H	H1	H2	D	T	T1	S	
SJC0.5S	0.5	0~25	158	89	74	107.5	49	45	27	44	16	17	1.7
SJC1S	1	0~40	200	121	91	118.5	64	45	32	52	18	21	3.0

注:マークが一致していることを確認し、25N・m(約250kgf・cm)以上で締付けを行って下さい。



SJC-S

■ スクリューカムクランプ (J型)

ツイストカム式 PAT.

SCREW CAM CLAMP (Single Eye Type) Twist Cam Type PAT.

CHECK!




取説・部品図は

こちらから


▶ 特長

- 特にチェーンブロック・ホイスト等の吊ピースに最適なクランプ。
- スクリューと円形カム(特殊スプリング式)の締付け機構で無荷重状態でもクランプは確実なグリップを保持。
- 本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。
- 本体は、シャンパンゴールド焼付塗装仕上。
- 締め付け確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。

- ▶ 使用例 ⚠ 吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。吊り下げの場合、勾配のある物(1形鋼)には使用できません。



組立や溶接作業等の引っ張り用としても使用できます。



形鋼などの引きこし作業にも使用できます。

EA品番

EA984FA-41

EA984FA-42