




**EA990KB-3**  
(ドラム缶用オイルポンプ)

Ver.1.1

- 軽油からA重油まで幅広く使用できます。  
(気温15度以上でのISO VG32まで)
- 電動式なのでスイッチを入れるだけ
- ドラム缶を約4分で吸い上げます。

- 吐き出し口径 20mm(3/4")
- 接続ネジ 管用平行ネジ
- 全揚程 7m
- 最大吐き出し量 50ℓ/分
- 定格連続使用時間 連続
- 電源 AC100V
- 電流 2.6A
- 出力 120W/7500rpm
- 電源コード 耐油ゴムコード 4.8m
- 使用ヒューズ 3A
- 吐き出しホース φ20mm×2m
- 給油ノズル アルミ合金回転式
- 重量 10.5kg


※オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。



吐き出しノズル

(単位mm)

(性能曲線)



※トラブルシュート

軽油を最後まで吸上げられない時は、本体内部でエア噛み(軽油の泡立ちによる)を起こしている可能性があります。

軽油の泡立ちが収まるのを待ってから作業を再開してみてください。

粘度規格一覧表

	粘度表示 c St(40°C)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル SAE No.
	ISO VG グレード	補助 グレード			
マシンオイル スピンドルオイル	10	8	60スピンドル		
		12			
パイプねじ切りオイル	15	18	90スピンドル	5W	75W
		22	150スピンドル		
タービンオイル	32	26	90タービン	10W	
エアツールオイル		38	120マシンオイル		
マシンオイル	46	56	140タービン	20	80W
2サイクルエンジンオイル		68	180タービン		
コンプレッサーオイル	68	83	200タービン	20W	
		100	300タービン		
チェーンソーオイル	100	120	30モーターオイル	30	85W
		150	40モーターオイル		
	220	180	40モーターオイル	40	140
		260	50モーターオイル		
	320	380		50	
		460	90シリンダー		
	680	560			
		830	120シリンダー		
	1000		加熱シリンダー		