

# SCC・SCC-W

## ■ スクリューカムクランプ (万能型) SCREW CAM CLAMP (All-purpose Type)

**CHECK!**






取説・部品図は  
こちらから


### ▶ 特長

- 特に形状の複雑な鋼材 (球面板・曲板等) 吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ。
- 吊上げ、引っ張り作業等に最適。
- スクリューカム (球面自在式) の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持。
- カム及びパッドの取替が非常に簡単。
- 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。

▶ 使用例 ⚠ 吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。



※ SCC0.5、SCC-W (ワイド型) はタテ吊専用で、ヨコ吊は不可となります。  
(別売りの SCC0.5 用 ロングシャックル (SCH0.5L) を使用すれば、SCC0.5 はヨコ吊が可能となります。)



| 品番      | 容量 (ton) | クランプ範囲 (mm) | 寸法 (mm) |     |     |     |     |     |      |    |    |    |    |      |    | 質量 (kg) |
|---------|----------|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|------|----|---------|
|         |          |             | L (MIN) | L1  | L2  | L3  | H   | H1  | H2   | H3 | D  | D1 | T  | T1   | S  |         |
| SCC0.3W | 0.3      | 50~100      | 196     | 176 | 116 | 75  | 155 | 91  | 35   | 16 | 26 | 17 | 32 | 10   | 14 | 1.3     |
| SCC0.5  | 0.5      | 0~28        | 126     | 104 | 92  | 60  | 113 | 76  | 26.5 | 16 | 26 | 17 | 30 | 10   | 14 | 0.8     |
| SCC1    | 1        | 0~30        | 175     | 148 | 126 | 190 | 204 | 128 | 45   | 38 | 42 | 38 | 46 | 12   | 21 | 3.2     |
| SCC1W   | 1        | 50~100      | 258     | 225 | 153 | 190 | 273 | 190 | 88   | 38 | 42 | 45 | 46 | 16   | 21 | 6       |
| SCC1.5  | 1.5      | 0~32        | 187     | 154 | 135 | 190 | 229 | 143 | 52   | 39 | 42 | 45 | 46 | 16   | 21 | 4       |
| SCC3    | 3        | 0~50        | 224     | 190 | 165 | 240 | 265 | 165 | 60   | 45 | 49 | 50 | 54 | 19   | 21 | 6       |
| SCC3W   | 3        | 25~75       | 250     | 215 | 165 | 240 | 291 | 191 | 76   | 45 | 49 | 50 | 54 | 19   | 21 | 7.8     |
| SCC6    | 6        | 0~75        | 291     | 255 | 215 | 240 | 365 | 214 | 76   | 54 | 63 | 80 | 69 | 31.5 | 21 | 18      |

EA品番

- EA984FA-61
- EA984FA-62
- EA984FA-63
- EA984FA-64
- EA984FA-65
- EA984FA-66
- EA984FA-67

注: スクリューの締め付けトルクは、35N・m (約350kgf・cm) 以上で行って下さい。[SCC0.3W・0.5は5N・m (約50kgf・cm) 以上]