


部品図



電動式ポンプ 取扱説明書


※ この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

MODEL: DEP-1504-12V

US D755,925 D777,007

EU 002681833-0001/002

JP 1534487 1538043



株式会社徳信洋行

www.dukshin.com


使用時のご注意

この取扱説明書は製品を安全で正しくご使用いただくために、重要な内容ですので、使用前に必ず熟読してください。お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合または、この製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
この表示を遵守しない場合には、重大な事故の発生や作業者が死亡または重傷を負う恐れがあります。	この表示を遵守しない場合、事故の発生や作業者が傷害を負う恐れがあります。	この表示を遵守しない場合、製品が損なわれたり、作業者が傷害を負う恐れがあります。

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
<p>強い酸性液体に、使用しないでください。</p> <p>仕様書に記載された使用可能液体の種類以外には、絶対に使用しないでください。</p> <p>濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。</p> <p>電源コードや電源プラグ、連結プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。</p> <p>次のような液体にはポンプを使用しないでください。アセトン、ベンゼン、クレゾール、エチル、フェノール、メチルエチル、高濃度の苛性ソーダ液、硝酸、塩酸、硫酸、希釈剤または溶媒、その他</p> <p>電源装置は直射日光のあたる場所や、雨、水しびき、ほこりなどがかる場所には置かないでください。</p>	<p>機械のエンジンが動いている状態の時には給油しないでください。</p> <p>使用中には絶対離れないようにしてください。</p> <p>平坦で安全な場所で使用して、子供が使用しないように注意してください。</p> <p>電源コードを無理に曲げたり、束ねたり、引っ張らないでください。</p> <p>トラッキング現象(コンセントと差し込みプラグの間の発火)防止のため、定期的に乾いた布で差し込みプラグの周辺を拭いてください。</p> <p>差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たず、差し込みプラグを持って抜いてください。</p> <p>差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たず、差し込みプラグを持って抜いてください。</p> <p>万一、電源器を水に落としたり、まず電源プラグを抜く、練れた状態で使用しないでください。</p> <p>ポンプを廃棄するときは使用できないように完全に分解して廃棄してください。</p> <p>第三者に譲渡、貸与させる場合も、取扱説明書を必ず添付してください。</p>	<p>ポンプを使用後は、横に覆わせたり、さかさ立てて保管しないでください。</p> <p>ポンプを使った後は必ずポンプに残った液体を切ってください。</p> <p>ポンプ本体の改造や分解はしないでください。</p> <p>空運転は、ポンプを傷める恐れがありますので、作動しないでください。</p> <p>ポンプを使用した後は、必ず電源を切ってください。</p> <p>汚濁した液体を使用しないでください。</p> <p>汚濁した液体を使用しないでください。</p> <p>40℃以上の熱い液体には、使用しないでください。</p> <p>ポンプ本体が、水に濡れないように注意してください。</p> <p>電源器が高温になる恐れがある場所(直射日光が当たる場所や、周辺の温度が35℃を超える場所)では使用しないでください。</p> <p>お手入れの際は、シンナー、ベンゼン、アルコール、及び有機溶剤などは使用しないでください。</p>


各部の名称



基本仕様 (DEP-1504-12V)


吐出量	約12ℓ/分	使用可能温度	+5℃ ~ 40℃
吸入管の長さ	約446mm	使用可能電圧	DC12V
吐出ホースの長さ	約2.5m	デューティサイクル	最大連続駆動時間15分、停止時間30分以上
使用可能液体の種類	軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹼、殺虫剤、農薬、水肥料。		

使用方法




ノズルレバー

使用目的に応じた例



給油用



園芸用