

粘度規格一覧表

	粘度表示 c St(40℃)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル
	ISO VG	補助			
マシンオイル スピンドルオイル	10	8	60スピンドル		
パイプねじ切りオイル	15	12	90スピンドル		
	22	18	150スピンドル	5W	75W
タービンオイル	32	26	90タービン	10W	
エアツールオイル	46	38	120マシンオイル	20	
マシンオイル		56	140タービン	20W	80W
2サイクルエンジンオイル	68		180タービン		
コンプレッサーオイル		83	200タービン	30	
チェーンソーオイル	100	120	30モーターオイル	40	85W
	150	180	40モーターオイル	50	140
	220	260	50モーターオイル		
	320	380			
	460	560	90シリンダー		
	680	830	120シリンダー		
	1000		加熱シリンダー		

工業用 1種 ISO VG 32～460
2種 ISO VG 68～680

一般機械の比較的軽荷重の密閉ギアに用いる。
一般機械・圧延機械の中・重荷重の密閉ギアに用いる。

自動車用 1種 SAE 75W, 80W, 85W, 90W, 100W
2種 SAE 75W, 80W, 85W, 90W, 100W
3種 SAE 75W, 80W, 85W, 90W, 100W

自動車の中程度の速度・荷重で作動するギアに用いる。
自動車の高速・低トルクまたは低速・高トルクで作動するギアに用いる。
自動車の高速・衝撃荷重、高速・低トルクまたは低速・高トルクで作動するギアに用いる。

(サブ資料)

