



No	部品名	材質	備考	個数
1	取付板	SPCC	Ep-Fe/Zn 5/CM 1(三価)	1
2	要軸	SWCH12A	Ep-Fe/Zn 5/CM 1(三価)	1
3	本体 1	6 P A		1
4	車輪 タイヤ	T P U	drak gray	2
	車輪 コア	6 P A		2
5	側板	6 P A		2
6	レバ-	6 P A (強化)		1
	ペダル部	T P U	drak gray	1
	本体 2	6 P A	drak gray	
	車輪止	6 P A (強化)		1
	バネ 1	SW-C		1
	バネ 2	SW-C		1
	止めピン 1	SWCH10R	Ep-Fe/Zn 5/CM 1(三価)	1
	止めピン 2	SWCH10R	Ep-Fe/Zn 5/CM 1(三価)	1
	車軸	SWCH10R	Ep-Fe/Zn 5/CM 1(三価)	1
	車軸座金	SPCC	Ep-Fe/Zn 5/CM 1(三価)	1
	ベアリング		市販品	2
	止め輪	SPCC	Ep-Fe/Zn 5/CM 1(三価)	1
	揺動金具	SPCC	Ep-Fe/Zn 5/CM 1(三価)	1
	ゴム	T P U	Ep-Fe/Zn 5/CM 1(三価)	1

**最新版**  
 2013.2.11  
**開発・設計**

				普通公差			品名			
				をこえ	以下	公差値	CT100S-Y			
No	年月日	訂正記事	担当	50	120	± 1.0	分類	製品	尺度	1/1
承認	検	図	設計	120	250	± 1.5				
						± 2.0	部品番号			
						±	材質			
						±	備考			
東海キャスター株式会社							図番	A800-0020-00		