




このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

業務用

グリースガン（カートリッジ式）  
No.CG-400

取扱説明書



安全上のご注意

この取扱説明書には以下のマークをつけています。

⚠ 拡大損害が予想される事項

🚫 禁止行為

❗ 必ず行う

🚫 分解禁止

- 第三者に譲渡、貸与される場合もこの取扱説明書を必ず添付してください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社お客様窓口にご連絡ください。

**警告** 死亡や重傷の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項                                          | 危害・損害                  |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|
| 🚫   | ● ガソリンやガス等の引火性の高い危険物の付近で作業しない。                | 爆発や発火により死亡や重症を負う原因となる。 |
| 🚫   | ● 機械等の稼働中に使用しない。                              | 重症となるケガの原因になる。         |
| 🚫   | ● 使用時は、保護めがねや保護マスク、厚手袋等の保護具を着用する。             | 重症となるケガの原因になる。         |
| ❗   | ● ハンドルやチェーンリングを引いた状態で、ノズル先端を人に向けたり覗き込まない。     | 重症となるケガの原因になる。         |
| ❗   | ● 給脂中のノズルやホースは高圧となるため、手を添えて作業しない。             | 重症となるケガの原因になる。         |
| ❗   | ● 万一、人体や目に入った場合、専門医の診察などの適切な処置を施す。            | 重症となるケガの原因になる。         |
| ❗   | ● 皮膚に付着した場合は、水や石鹸で十分に洗い流す。<br>（炎症を起こす恐れがあります） | 重症となるケガの原因になる。         |
| ❗   | ● 作業対象物を必ず固定する。                               | ケガや本体破損の原因となる。         |
| ❗   | ● 製品または作業対象物に亀裂や変形等の異常が認められた場合は、使用しない。        | ケガや本体破損の原因となる。         |


**注意** ケガや器物損傷の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項                                | 危害・損害          |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| 🚫   | ● 分解、改造をしない。                        | ケガや器物破損の原因となる。 |
| ❗   | ● 保守点検を必ず行い、本体に亀裂や破損がないかを確認する。      | ケガや本体破損の原因となる。 |
| ❗   | ● 小さい子どもが触れない所に保管する。                | ケガの原因となる。      |
| 🚫   | ● 直射日光の当たる場所や熱機器の近くなど、高温の場所には放置しない。 | 本体の破損の原因となる。   |
| 🚫   | ● 水の中に落としたり、水の中に放置したりしない。           | 本体の破損の原因となる。   |
| 🚫   | ● 取扱説明書に記載している以外の用途には使用しない。         | ケガや器物破損の原因となる。 |
| 🚫   | ● 化学薬品、海水、水分などを付着させたまま放置しない。        | 本体の破損の原因となる。   |
| ❗   | ● 修理は、必ず購入した販売店に依頼する。               | 本体の破損の原因となる。   |
| 🚫   | ● グリースの注入以外には使用しない。                 | 本体の破損の原因となる。   |
| 🚫   | ● 本体を凍結させない。                        | 本体の破損の原因となる。   |
| 🚫   | ● 指定部品（ホースなどの補給部品）以外は使用しない。         | 本体の破損の原因となる。   |

# 製品仕様

※ 製品仕様は、KTCの定める基準で測定した時のもので、実作業においてその数値を保証するものではありません。

| 適用カートリッジ/グリースちょう度     | 最大圧力  | 1回吐出量 | 全長    | 重量     | グリースケース外径 | 容量    | 付属ノズル   |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|-------|---------|
| 400g(蛇腹式)/NLGI No.1~2 | 20MPa | 1.0mL | 360mm | 1,180g | Φ63       | 400mL | G-250NS |



## 適用グリースニップル(JIS B 1575)

- 1形：平行ねじ立形
- 2形：テーパねじ立形
- 3形：45° エルボ形
- 4形：65° ~67.5° エルボ形
- 5形：90° エルボ形

## 注意


ケガや器物損傷の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項                                          | 危害・損害          |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|
| !   | ●作業対象物を確実に装着する。                               | ケガや器物破損の原因となる。 |
| !   | ●先端具がしっかり装着されているかを確認する。                       | ケガや器物破損の原因となる。 |
| !   | ●対象物のニップルに、泥や砂が付着していないか確認する。                  | ケガや本体破損の原因となる。 |
| !   | ●対象物のニップルに対し、ノズルの接続は垂直に押し当て給脂する。              | 本体破損の原因となる。    |
| !   | ●規格外のニップルには使用しない。<br>(対象物のニップルはJIS規格品に適合します。) | 本体破損の原因となる。    |
| !   | ●使用前、対象物のニップルに摩耗やヘタリ、目詰まりが無い事を確認する。           | ケガや本体破損の原因となる。 |
| !   | ●ノズルがホースの場合は劣化するので、使用後2年毎に交換する。               | ケガや本体破損の原因となる。 |
| !   | ●保管時は、リングを解除(無負荷状態)して保管する。                    | 本体破損の原因となる。    |

# 本体の使用方法


## ■カートリッジグリースの取り付け

- ①本体からグリースケースを取り外す
- ②グリースケースのチェーンリングを引き、チェーンをチェーンロック溝に掛ける。
- ③本体のめねじにカートリッジグリースを取り付ける。
- ④グリースケースを本体に取り付け、チェーンリングを引き、チェーンをロック溝から外す。



## ■グリースガン进行操作する

ニップルにグリースガンのノズルを垂直に押し当て、ハンドルを操作し給脂する。




## ■ノズルの交換

用途に合わせ、別売りの KTC 製グリースガン用ノズルが使用可能です。

**注意** ノズルはテーパねじのため最後までねじは入りません

他社製のノズルは使用しない



京都機械工具株式会社

〒613-0034

京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 TEL 0774 46 4159 FAX 0774 46 4359

電話受付時間 10:00-12:00 13:00-16:00

土・日・祝日および弊社休業日は除く

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

T63001-2  
MADE IN TAIWAN



ktc.jp