




グリースカップ GREASE CUP

使用方法 本体と蓋の内径部にグリースを入れて蓋を本体に少しねじ込みます。注油の際は蓋を締め込んだ分だけグリースは機械に流入されます。



組図



- 材質 黄銅棒C3604
- 表面处理 金色塗装

規格	胴径×ネジD	箱入 個数	フ タ					本 体							
			胴径	グリース入部ネジ		h ₁	t	取付ネジ	h ±0.5	t ₁	L	L ₁	d ₁	B×C	H
				ネジ径	ピッチ										最小
			D ₂	D ₁	P			D							
GC20-1	20×G1/8	20	20	M18	1.0	13	1.5	G1/8	22	1.5	8	5	3.5	12	5
GC25-1	25×G1/8	20	25	M23	1.25	16	1.5	G1/8	26	1.5	8	6	3.5	12	5
GC25-2	25×G1/4	20	25	M23	1.25	16	1.5	G1/4	29	1.5	11	6	4	14	7
GC32-1	32×G1/8	20	32	M30	1.5	19	1.5	G1/8	29	1.5	8	7	3.5	14	6
GC32-2	32×G1/4	20	32	M30	1.5	19	1.5	G1/4	33	1.5	11	7	4	17	7
※GC38-2	38×G1/4	20	38	M36	1.5	22	1.5	G1/4	36	1.5	11	8	4	17	8
※GC38-3	38×G3/8	10	38	M36	1.5	22	1.5	G3/8	38	1.5	13	8	4	19	8
GC50-2	50×G1/4	10	50	M48	1.5	28	2	G1/4	42	2	11	9	4	19	10
GC50-3	50×G3/8	10	50	M48	1.5	28	2	G3/8	44	2	13	9	5	19	10
GC50-4	50×G1/2	10	50	M48	1.5	28	2	G1/2	47	2	16	9	5	24	12

※在庫僅少品