


ロングセラー商品 <Long Sellers>

サービスジャッキ

- 高品質でコンパクト設計なロングセラー商品です。
- 自動車整備工場、ガソリンスタンドなどの現場で世界中で愛用されているジャッキです。

Service Jacks Manual type

- High quality long selling products of a compact design.
- Favorite items throughout the world such as car maintenance shops and gas stations.



仕 様 Specs. 型 式 Model	最大使用荷重	受金最低高さ a	受金最高高さ b	ストローク	フレーム高さ c	固定車輪に おける全幅 d	全 幅 e	全 長 f	ハンドル 長さ	総質量	油 量	操作回数	備 考	
	Max working Load ton	Min. Saddle Height mm	Max. Saddle Height mm	Stroke mm	Frame Height mm	Fixed Wheel Total Width mm	Total Width mm	Total Length mm	Handle Length mm	Gross mass kg	Required oil cc	No. of Operations 回(約)	Notes	
PDF SJ-15H-3	1.5	113	473	360	150	248	350	655	1,044	33	260	17	標準 Standard	
PDF SJ-20S-3	2	113	473	360	150	248	350	655	1,044	33	260		標準 Standard	
PDF SJ-20L-2	2	116	476	360	160	264	350	920	1,044	45	260		標準 Standard	
PDF SJ-20LL-2	2	98	508	410	120	282	380	961	937	57	350	24	低床 Low floor	ペダル付き Pedal fixture
PDF SJ-30H	3	126	606	480	190	244	325	1,310	1,070	65	400	27	標準 Standard	ペダル付き Pedal fixture
PDF SJ-30LL	3	98	613	515	135	274	361	1,367	1,070	80	440	36	低床 Low floor	ペダル付き Pedal fixture
PDF SJ-50H	5	150	560	410	200	285	365	1,415	1,070	85	310	35	標準 Standard	ペダル付き Pedal fixture
PDF SJ-100H	10	160	560	400	250	334	495	1,545	1,070	135	630	60	標準 Standard	ペダル付き Pedal fixture

最大使用荷重(持ち上げ荷重)
仕様上の最大使用荷重とは、受金高さが、揚程の半分の高さまで上がった位置での持ち上げ荷重を示します。
受金高さが、揚程の半分の高さより低い位置ですと、最大使用荷重は小さくなります。(JIS 規格)

Max. Working Load(Lifting Load)
The max. working load in the specifications shows the lifting load when the saddle is lifted to the almost middle of the max. lifting position.
When the saddle is at a position lower than half the lifting height, the max. working load becomes smaller.(JIS standard)

スムーズなジャッキアップに <For smooth jacking-up>

エアサービスジャッキ

- 低床車両やロングタイプの車両のジャッキアップに最適です。
- エアポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また、滑く操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。


Service Jacks Air type

- Optimal for jacking-up low-floor or long-type vehicles.
- Using air pump provide operating efficiency and convenience for limited work space.


ASJ-18M-2S用
補助ネジ受け皿



補助ネジ付き機構で 40mm アジャストが可能。
エアロパーツ破損防止に最適です。
Adjustable 40mm by the saddle with
extension screw.
Optimal for prevention of damage to
aero-parts.
For ASJ-18M-2S Saddle with extension



■オプション Options



ナイロン車輪 (低騒音) (2トン以下)
サービスジャッキにも取付け可能です。
Nylon wheels (low noise)
<under 2 tons>
Also possible to attach to service jacks.



ウレタン車輪 (低騒音) (3トン、5トン)
サービスジャッキにも取付け可能です。
Urethane wheels (low noise)
<3-ton, 5-ton>
Also possible to attach to service jacks.



ゴムパッド受け皿 MRS-1
最大使用荷重が 1.5ton、2ton、3ton のサービス
ジャッキ / エアサービスジャッキで使用可能。
Saddle with rubber pad (Model MRS-1)
Possible to install to the service jacks and air
service jacks of 1.5ton, 2ton and 3ton.



中間キヤスターセット
ASJ-15ML に取り付け可能です。
Set of middle casters
Possible to attach to ASJ-15ML.

会社案内
Company Profile

油圧ジャッキ
Bottle Jacks

油圧プレス
Hydraulic Correction Press

サービスジャッキ
Service Jacks

分離式ジャッキ
Hydraulic cylinder and pump

沿革・主要納入先 及び
主要取引先
History, Key Customers,
and Principle Clients

指定サービス
ステーション一覧表
List of Designated
Service Stations

仕 様 型 式 Model	最大使用荷重 Max. working Load ton	受金最低高さ a Min. Saddle Height mm	受金最高高さ b Max. Saddle Height mm	ストローク Stroke mm	フレーム 高さ c Frame Height mm	固定車輪に おける全幅 d Fixed Wheel Total Width mm	全 幅 e Total Width mm	全 長 f Total Length mm	ハンドル 長さ g Handle Length mm	作動エア 圧力 h Operating Air Pressure MPa	総質量 i Gross mass kg	油 量 j Required oil cc	備 考 Notes
ASJ-15ML	1.5	70	590	520	130	282	380	1,114	840	0.8~1.0	68.5	310	超低床 手動/エア兼用 Ultra-low floor Manual/air combination
PDF ASJ-18M-2S	1.8	104	609	505	120	282	380	1,061	937	0.8~1.0	61	310	低床 手動/エア兼用 補助ネジ仕様 Low floor Manual/air combination Saddle with extension screw
PDF ASJ-20ML	2	98	508	410	120	282	380	961	937	0.8~1.0	59	310	低床 手動/エア兼用 Manual/air combination
PDF ASJ-30M	3	126	606	480	190	274	365	1,350	1,070	0.8~1.0	75	400	標準 手動/エア兼用ペダル付き Standard Manual/air combination with pedal
PDF ASJ-30ML	3	98	613	515	135	328	417	1,367	1,070	0.8~1.0	90	540	低床 手動/エア兼用ペダル付き Low floor Manual/air combination with pedal
PDF ASJ-50M	5	150	560	410	200	305	385	1,415	1,070	0.8~1.0	93	540	標準 手動/エア兼用ペダル付き Standard Manual/air combination with pedal
PDF ASJ-50ML	5	115	525	410	150	360	440	1,299	1,070	0.8~1.0	102	540	低床 手動/エア兼用ペダル付き Low floor Manual/air combination with pedal
PDF ASJ-100M	10	160	560	400	250	334	495	1,545	1,070	0.9~1.0	140	630	標準 手動/エア兼用ペダル付き Standard Manual/air combination with pedal
PDF ASJ-100ML	10	140	560	420	200	334	495	1,575	1,070	0.8~1.0	135	1,200	低床 手動/エア兼用ペダル付き Low floor Manual/air combination with pedal
PDF ASJ-150-2	15	175	650	475	230	370	505	1,745	1,270	0.8~1.0	235	2,400	標準 エア作動のみ Standard Air operated only

最大使用荷重 (持ち上り荷重)
仕様上の最大使用荷重とは、受金高さが、揚程の半分の高さまで上がった位置での持ち上げ荷重を示します。
受金高さが、揚程の半分の高さより低い位置ですと、最大使用荷重は小さくなります。(JIS 規格)
注) ASJ-15ML・ASJ-18M-2S・ASJ-20ML・ASJ-30ML は、受金高さが最低位置より最大使用荷重が
上げられます。

Max. Working Load (Lifting Load)
The max. working load in the specifications shows the lifting load when the saddle is
lifted to the almost middle of the max. lifting position.
When the saddle is at a position lower than half the lifting height, the max.
working load becomes smaller (JIS standard)
Note: ASJ-15ML/ASJ-18M-2S/ASJ-20ML/ASJ-30ML can lift the max working
load from when the saddle is in the lowest position.