


**EA990KA-2**  
(ドラム缶用オイルポンプ)

- 仕様に便利な受け皿つき  
高粘度油の移し替えに最適
  - 使用液 高粘度油(灯油は使用できません)
  - 吐出し量 0.5ℓ/ストローク
  - 材質 鉄・アルミ製
  - 全長 1380mm
  - 吸入パイプ 外径 32mm
  - 重量 5.1kg
- ※ガソリン不可
- 受け皿サイズ φ150mm



粘度規格一覧表

	粘度表示 cSt(40°C)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル SAE No.
	ISO VG グレード	補助 グレード			
マシンオイル スピンドルオイル	10	8	60スピンドル		
パイプねじ切りオイル	15	12	90スピンドル	5W	75W
	22	18	150スピンドル	10W	
タービンオイル エアツールオイル	32	26	90タービン	20	
マシンオイル	46	38	120マシンオイル	20W	80W
2サイクルエンジンオイル	68	56	140タービン	20	
コンプレッサーオイル			180タービン	30	85W
チェーンソーオイル	100	83	200タービン	40	140
	150	120	30モーターオイル	50	
	220	180	40モーターオイル		
	320	260	50モーターオイル		
	460	380			
	680	560	90シリンダー		
	1000	830	120シリンダー 加熱シリンダー		