



仕様

- 電源：DC16V 3.75A
- 吐出量：約19リットル/分(電源DC16V)
- 吐出ホースの長さ：約2m
- 使用可能な液体：軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、ウィンドウォッシャー液、水石鹼、殺虫剤、水肥料。



4. ドラム缶固定アダプター

- 60mmの太いドラム缶固定用アダプターに設計したことにより、ドラム缶にポンプの固定が簡単。
- ドラム缶の高さに合うように15mm調節可能。



※交換アダプターはプラスチックドラム缶の使用時に便利

基本



(アダプターのみ販売しておりありません。)



5. ノズルレバー

- 目的に応じて、レバー位置が変更可能な構造



注油用
レバーを引くタイプ



園芸用
レバーを押しタイプ

6. 回転式接続構造

- 使用中にホースがねじれないように、連結部が360度回転する構造に設計。



7. ホース

- 4重構造で安定性が高い。
- 耐油性、耐寒性、柔軟性にも優れている。




8. 吸入パイプ

- 吸入パイプ：575 ~ 865mm
- 60~200リットルのドラム缶に対応可能
- 吸入口の外径：38mm



1. ノズルホルダー




2. 電源

直流変換装置(アダプター)

DC16V AC/DC adapter

● AC 100 ~ 240V 50/60Hz


- 電源ケーブルをAC100V(家庭用コンセント)に直接接続して使用できます。
- ACケーブルの長さ：約1M
- DCケーブルの長さ：約2M



3. LED動作表示ランプ



電源オフ



電源オン

9. 吸入口のフィルター

- 吸入口の先端に、ステンレスフィルターを装備しているため、異物によるモーターの損傷を防止できます。

