

EA991CR-1

(オイルチェンジャー)

取扱簡単! 小型、軽量で作業がスピードアップ

仕様

- 幅…295mm
- 奥行…380mm
- 高さ…300mm
- 重量…6.5kg
- タンク容量…10ℓ
- 最大吸入量…0.5ℓ/分(50℃時)
- 吸入ホース…1m
- 電圧…DC12V
- 電流…5A
- 起動電流 50～60A
- 入力170W
- 回転数…1100rpm
- 出力…100W
- 吸入ノズル…口径6mm×0.7m
- 定格…連続
- 絶縁階級…E種
- 電源コード…ブチルゴム平行線

軽油、灯油、ガソリンの使用は不可です

<各部の名称>



<使用方法>

- 1-電源コードをバッテリーに接続してください。
赤クリップ+ 黒クリップ-
注) 逆に接続するとモーターが逆転します。
- 2-吸入パイプをエンジンオイルのレベルゲージに差し込みます。
- 3-吸入パイプ先端がオイルパンの底についたことを確認してからモーターのスイッチを入れてください。
注) 吸入ホースやパイプは折り曲げないように十分注意してください。
吸上げ不良の原因になります。

<使用例>

