



動画で
Check!

商品説明




ジョイント式で
必要な場所だけ
敷き詰めて使える!

静電気による製造ロスを徹底削減! 誰でも簡単につなげて敷ける静電気対策マット。

市販のアース線や導電板を使用すれば更に効果的にご使用いただけます。
(アース線や導電板は別途お買い求めください)

帯電防止剤練り込み式で効果は半永久的。
表面の摩耗、水などでの洗浄においても
帯電防止効果は損なわれません。


湿度依存度が低く、冬場の低湿度下でも優れた性能を発揮。
しかも練り込み式なので帯電防止効果が偏らず均一です。



抵抗数値指表 ※目安であって参考値です。

導電領域	帯電防止領域	絶縁領域
10Ω	10Ω	10Ω
帯電しない	帯電するがすぐ減衰	静電気が蓄電する
ジョイント制電マットⅡ		
導電領域	帯電防止領域	絶縁領域
$R \leq 10^7 \Omega$	$R = 10^8 \sim 10^{14} \Omega$	$R \geq 10^{15} \Omega$




※R=抵抗値



カットして自由なサイズに



部分交換で経済的



専用ふち



段差を解消しつまづきを防止します。

ジョイント制電マットⅡ専用ふち

品番	規格	サイズ(約)	重量(約)	元払単位	JANコード
MR-009-190-1	角ふち	75×75mm	25g	40ピース	110899
MR-009-193-1	中ふちオス	75×300mm	110g	80ピース	110905
MR-009-194-1	中ふちメス	75×300mm	120g	80ピース	110912

塩ビ不使用 防炎 E 2160379

ジョイント制電マットⅡ EA997RB-601

表面抵抗値
 $9 \times 10^7 \Omega$

材 質	TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性 エラストマー)、導電材		規格色	グリーン
			重 量	1枚約425g(1㎡に付約4.8kg)
品番	規格サイズ	厚さ(約)	元払単位	JANコード
MR-009-178-1	1枚約300×300mm	13.5mm	30枚	110882

●組立品の発送はできません。 ●市販のアース線、導電板の設置をおすすめします。

●組立品の発送はできません。 ●市販のアース線、導電板の設置をおすすめします。

塩ビ不使用 防炎 E 2160379

表面形状



すべり止め加工

マット表面は格子形状になっているので、スリップを防ぎ、転倒防止効果があります。