

EA991DB-1

(マグネット固定式クーラントノズル)

用途

工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における、隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。

特長

- 強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。
- 自在給管により、ノズル先端はどの位置へも、角度や方向を任意に設定できます。
- コック付のため、流量調整が可能です。
- アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です。

- 吸着力 250N
- 本体サイズ $\phi 70 \times 27\text{mm}$
- 流入口径 1/4
- ホース部長さ 400mm
- 重量 0.95kg



※アジャスタブルホースの使用圧力限度は、空気圧で $3.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 、液体圧では $2.1\text{kg}/\text{cm}^2$ です。但し、放出方向によっては、限度以内でも噴出力によりホース姿勢の変化が発生する場合がありますので、その場合は、コックを絞って流量を制限して下さい。

※ホース部長さは、先端のステンレスノズル部(80mm)を含みます。

※吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。