



動画で
Check!

商品説明




ジョイント式で
必要な場所だけ
敷き詰めて使える!

静電気による製造ロスを徹底削減! 誰でも簡単につなげて敷ける静電気対策マット。

市販のアース線や導電板を使用すれば更に効果的にご使用いただけます。
(アース線や導電板は別途お買い求めください)

帯電防止剤練り込み式で効果は半永久的。
表面の摩耗、水などでの洗浄においても
帯電防止効果は損なわれません。

湿度依存度が低く、冬場の低湿度下でも優れた性能を発揮。
しかも練り込み式なので帯電防止効果が偏らず均一です。




抵抗数値指表

※目安であって参考値です。

導電領域	帯電防止領域	絶縁領域
10 ⁰ Ω	10 ² Ω	10 ¹⁰ Ω
導電しない	帯電するが すぐ減衰	静電気が 蓄電する
ジョイント 制電マットⅡ		ゴム・ プラスチック

導電領域	帯電防止領域	絶縁領域
R ≤ 10 ⁷ Ω	R = 10 ⁸ ~10 ¹⁴ Ω	R ≥ 10 ¹⁵ Ω




※R=抵抗値



カットして自由なサイズに



部分交換で経済的



専用ふち

段差を解消しつまづきを防止します。

EA997RB-603



角ふち



中ふち
オス



中ふち
メス

ジョイント制電マットⅡ

材質 TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性エラストマー)、導電材

規格色 グリーン

重量 1枚約425g(1㎡に付約4.8kg)

品番	規格サイズ	厚さ(約)	元払単位	JANコード
----	-------	-------	------	--------

MR-009-178-1 1枚約300×300mm 13.5mm 30枚 110882

●組立品の発送はできません。 ●市販のアース線、導電板の設置をおすすめします。

塩ビ不使用 防炎 E2160379

表面形状



すべり止め加工

マット表面は格子形状になっているので、スリップを防ぎ、転倒防止効果があります。

ジョイント制電マットⅡ専用ふち

材質 TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性エラストマー)、導電材

規格色 グリーン

厚さ 約13.5mm

品番	規格	サイズ(約)	重量(約)	元払単位	JANコード
----	----	--------	-------	------	--------

MR-009-190-1 角ふち 75×75mm 25g 40ピース 110899

MR-009-193-1 中ふちオス 75×300mm 110g 80ピース 110905

MR-009-194-1 中ふちメス 75×300mm 120g 80ピース 110912

塩ビ不使用 防炎 E2160379