



EA997RD-12A

立ち作業の疲労軽減にも効果的な立ち作業用制電マット

欧州RoHS指令（規制10物質）に対応

品番	特長
FE302-81	Lサイズ


特徴

立ち作業用制電マット

- ニトリルゴム製（NBR）で、 $1 \times 10^7 \Omega$ 以下の制電性ゴムマット
- 立ち作業の疲労軽減にも効果的
- 欧州RoHS指令（規制10物質）にも対応
- アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
弊社ではアースコードの取り扱いはありません。

用途

- 半導体電子精密部品工場の生産ライン
- 製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業
- 静電気を嫌う作業現場



アースコード取り付け時

セット内容

品番	セット内容
FE302-81	立ち作業用制電マット Lサイズ

仕様

品番	FE302-81	FE302-82
電気抵抗	$1.0 \times 10^7 \Omega$ 以下（安研法、電極60Φ×10kg DC100V）	
材質	ニトリルゴム（NBR）	
硬さ	60±5（JIS K 6253 デュロメータA型）	
引っ張り強度	8.8MPa以上（JIS K 6251）	
寸法	600(L)×915(W)×11(T)mm	465(L)×600(W)×11(T)mm

※労働安全衛生総合研究所技術指針 静電気安全指針の作業床の漏洩抵抗の測定方法