

EA998J-11、-16、-17、-21～-23

縦型リール式

TR150シリーズ

厚生労働省「安全帯の規格」適合品

L1・L2・L3

新開発

硬質焼入ゲート

Thermally Hardened Gate

フックのゲート部に硬質焼入れを施し、耐久力を3～4倍アップ。衝撃による変形が起こりにくく、ロック機能が長持ちします。
(L2タイプのみ)



緊急時にランヤードを止める「安全ロック機構」搭載

ランヤードを急に引っ張ると車のシートベルトのようにロックされ、落下衝撃を最小限に緩和します。

10センチ幅に
ショックアブソーバ
リールと緩衝帯を合体

ベルト取り付けスペースを大幅に削減するだけでなく、ショックアブソーバとリールを樹脂ケースに内蔵しているので、従来の薄いカバーに覆われたショックアブソーバの様に使用中に傷んでしまう事ありません。過酷な現場でも安心して使用できます。



腰まわり

スペース誕生!

TR150と一般的なショックアブソーバリール式安全帯とのサイズ比較



フックが回転する
より戻し付

(L2・L3タイプのみ)

高耐久アラミド芯入り
ランヤード採用

高耐久2ウェイロック機構

新設計のロック&フリー2ウェイ機構により耐久性を向上。衝撃によるモードの切り替わりもありません。
ランヤード有効長さ1,500mm



TR150 L1

L1
フック



安全帯ランヤード

- 衝撃を緩和する安全ロック機構搭載
- 耐久性の高いスチールフック採用
- 作業に合わせて巻取り方式を選べるロック&フリー2ウェイ機構
- 高耐久アラミド芯入りランヤード採用 長さ1,500mm
- 昇降用安全器の小型フック用取り付け環装備
- ショックアブソーバ内蔵により耐久性向上