

エコ対応型エアフィルタ

金属類、合板を一切使用せず、軽量でかつ安全に取り扱うことが可能なエコ対応型フィルタです。

NFJエコロング

比色法効率40%クラス

特長

1. 焼却時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。
2. 通常のフィルタよりも高性能で長寿命を誇り、メンテナンスコストの低減が計れます。
3. 金属類、合板を一切使用していないため、軽量でかつ安全に取り扱うことが可能です。
(下記構成材料の欄を参照して下さい。)




標準仕様

品番	フィルタ厚み (mm)	効率 (%)	標準サイズ (mm) W×H		定格風量 (m³/min)	初期圧力損失 (Pa)	最終圧力損失 (Pa)
EA997PK-1 EA997PK-2 EA997PK-3	NFJ45-289	40以上	289	594	28	75	150
	NFJ45-492		492	492	39	67	
	NFJ45-594		594	594	56	59	
	NFJ95-289		289	594	32	80	
	NFJ95-492		492	492	44	68	
	NFJ95-594		594	594	63	59	

製品の効率は、JIS B 9908:2001 形式2(比色法)によります。

(標準サイズ以外も製作いたします。)

初期圧力損失データ



使用条件

項目	条件
最高使用温度	60℃
最高使用湿度	95%RH(結露なきこと)

構成材料

フレーム	色板紙(再生紙)
ろ材	合成繊維不織布
セパレータ	強化ダンボール(再生紙)
シール剤	特殊接着剤