



動画で
Check!

商品説明




静電気による製造ロスを徹底削減! 誰でも簡単につなげて敷ける静電気対策マット。

市販のアース線や導電板を使用すれば更に効果的にご使用いただけます。
(アース線や導電板は別途お買い求めください)

帯電防止剤練り込み式で効果は半永久的。
表面の摩耗、水などでの洗浄においても
帯電防止効果は損なわれません。

湿度依存度が低く、冬場の低湿度下でも優れた性能を発揮。
しかも練り込み式なので帯電防止効果が偏らず均一です。




抵抗数値指表

※目安であって参考値です。

導電領域	帯電防止領域	絶縁領域
10 Ω	10 Ω	10 Ω
帯電しない	帯電するがすぐ減衰	静電気が蓄電する
ジョイント制電マットⅡ		ゴム・プラスチック

導電領域	帯電防止領域	絶縁領域
$R \leq 10^7 \Omega$	$R = 10^8 \sim 10^{14} \Omega$	$R \geq 10^{15} \Omega$

※R=抵抗値






試験方法: 23℃ 50RHで24時間温調後 スタティックオネストメーターを使用して測定 (印加電圧: 10,000V)

カットして自由なサイズに



部分交換で経済的



専用ふち

段差を解消しつまづきを防止します。

EA997RB-604



角ふち



中ふちオス



中ふちメス

ジョイント制電マットⅡ

材 質 TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性 エラストマー)、導電材		規格色 グリーン		
		重 量 1枚約425g(1㎡に付約4.8kg)		
品番	規格サイズ	厚さ(約)	元払単位	JANコード
MR-009-178-1	1枚約300×300mm	13.5mm	30枚	110882

●組立品の発送はできません。 ●市販のアース線、導電板の設置をおすすめします。

塩ビ不使用 防炎 E2160379

表面形状



すべり止め加工

マット表面は格子形状になっているので、スリップを防ぎ、転倒防止効果があります。

ジョイント制電マットⅡ専用ふち

材 質	TPO樹脂(オレフィン系 熱可塑性エラストマー)、導電材			規 格	グリーン
				厚 さ	約13.5mm
品 番	規 格	サイズ(約)	重 量(約)	元払単位	JANコード
MR-009-190-1	角ふち	75×75mm	25g	40ピース	110899
MR-009-193-1	中ふちオス	75×300mm	110g	80ピース	110905
MR-009-194-1	中ふちメス	75×300mm	120g	80ピース	110912

塩ビ不使用 防炎 E2160379