

品番：EA100CA-400B

品名：冷媒ガス回収機



販売価格	173,000円(税抜) / 190,300円(税込)		
カタログ価格	173,000円(税抜) / 190,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 12:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



品名	ECOマスター
型番	EA100CA-400B
メーカー	BBKテクノロジーズ
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	500W/475W(50/60Hz)
重量	11kg
サイズ	380(W)×240(D)×350(H)mm
回収能力	R-22:220g/分(気体)、2970g/分(液体) R-410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)
適用冷媒	R12、R22、R500、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A、R32、HFO1234yf、HFO1234ze、R463A-J
回収装置側	ブラットハリソン社(穴3個)、アンプ社(穴4個)
付属品	1/4ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)1/4チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ、取扱説明書




仕様

メーカー	BBKテクノロジーズ	型番	RM330
商品名	ECOマスター	回収能力	R-22:220g/分(気体)、2970g/分(液体) R-410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)
適用冷媒	R12、R22、R500、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A、R32、HFO1234yf、HFO1234ze、R463A-J	回収容器	3P、4P着脱式フロートセンサー
電源	AC100V(50/60Hz)	サイズ	380(W)×240(D)×350(H)mm
重量	11kg	コンプレッサー	750W(1HP) ツインシリンダー式オイルレス
回収装置側	ブラットハリソン社(穴3個)、アンプ社(穴4個)	付属品	1/4ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)1/4チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ、取扱説明書
消費電力	500W/475W(50/60Hz)	運転電流・始動電流	9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A
作業種類	液体回収・気体回収	回収方法	圧縮式・プッシュプル方式
使用温度範囲	0~40℃	真空到達速度	-0.09MPa

材質	外部プラスチック 内部アルミ、鉄、銅	
フロン排出抑制法適合品の オイルレスフルオロカーボン回収装置		
着脱式フロートセーフティコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状をアンプタイプ(4ピンタイプ)と、ブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを付属 回収容器を選ばず使用が可能となりました		
高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置		
液体フロンを機器内にそのまま流し込むスルー機能(eco回収機能)搭載		
タッチパネル式電源操作、デジタル圧力表示		
火花が発生しないブラシレスDCモーター採用 (微燃性フロンガスR32回収に最適)		
ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載		
重量11kgと軽量化を実現		
直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収		
1バルブ操作で回収作業が全て完了		
自動停止機能		
新冷媒・従来冷媒対応		
セルフクリアリング機能		
通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品		

代替品

	<p>品番 EA100BK-1</p> <p>コメント</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.