


品番：EA116SC

品名：AC100V/1.12kw エアコンプレッサ(タンク 25L)



販売価格	68,000円(税抜)／74,800円(税込)		
カタログ価格	68,000円(税抜)／74,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/01 11:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	AC100V(50/60Hz)・1.12kw(1.5 HP)	使用最高圧力	0.78MPa(8kgf/cm ²)
吐出し空気量	50Hz: 100L/min(0MPa)、60Hz: 130L/min(0MPa)	空気タンク容量	25L
騒音	1m: 81dB(50Hz)・83dB(60Hz) 2m: 78dB(50Hz)・80dB(60Hz)	サイズ	620(W)×350(D)×610(H)mm
重量	30kg		
自動圧力スイッチ及びレギュレーター付			
20型カブラーソケット付			

代替品

	品番	EA116SK
	コメント	メーカー違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

