

品番 : EA115TB-2A

品名 : AC100V/1.2kW タンク付高圧洗浄機



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 13:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SBT-751
用途	洗車や玄関周り、ベランダ、階段などの掃除に	電源	AC100V (50/60Hz)
吐出水量	常用: 250L/h (水道接続・拡散可変ランス使用時) 最大: 380L/h (水道接続時)	吐出圧力	常用: 7.5MPa (水道接続・拡散可変ランス使用時) 最大: 10MPa (タンク接続・拡散可変ランス使用時)
タンク容量	24L	サイズ	422(W)×316(D)×525(H)mm
重量	8kg	消費電力	1200W
連続使用時間	約60分 (タンク1杯あたり約5分)	騒音値	66.3dB
コード長	約5m	ホース長	約8m
材質	ポリプロピレン	カラー	サンドベージュ
付属品	タンク、ガン、ガンコネクター、拡散可変ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース、ノズルクリーニングピン		

近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式

ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。

水道蛇口にも接続ができるので、水量を気にせずに使用することができます。

約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。

タンクに中性洗剤を入れて使用すれば、洗浄効果を高められます。

フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには本体をタンク内に収納できます。

静音タイプ

二重絶縁

使用シーンに合わせて3種のアタッチメントを使い分けができます。

拡散可変ランス:様々な範囲を一気に洗浄

ターボランス:スパイラル水流で高速洗浄

フォームランス:洗剤を使用することでより洗浄効果UP

タンクに直接洗剤を入れての洗浄も可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.