

品番 : EA116HD-2F

品名 : AC100V/ 1.5kw 高圧エア-コンプレッサ-(タンク12L)



販売価格	222,600円(税抜) / 244,860円(税込)		
カタログ価格	222,600円(税抜) / 244,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1031ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	EC1445H3(CTN)
HiKOKI:型番	EC1445H3(CTN)	電源	AC100V
原動機定格出力	1500W	モーター	DCブラシレスモーター
空気タンク内最高圧力	4.4MPa(44.9kgf/cm ²)	回転速度	最大2.300回/分(パワーモード時)
吐き出し空気量	パワーモード・オートモード 0.7MPa(7.1kgf/cm ²):95L/min 2.3MPa(23.5kgf/cm ²):80L/min 静音モード 0.7MPa(7.1kgf/cm ²):80L/min 2.3MPa(23.5kgf/cm ²):70L/min	タンク容量	12L
サイズ	328(W)×615(D)×337(H)mm	重量	15.8kg
コード	3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 (収納に便利なコードフック付)	騒音値	59dB(静音モード:55dB)
空気取出口	一般圧:カプラ2個 高圧:高圧カプラ2個	エンジン	直流ブラシレスモーター

セキュリティ機能付

トップクラスの低騒音

コンピュータ解析による最適構造の実現。

各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)

パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填			
新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)			
作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)			
独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造			
高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。			
コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)			
使用最高圧力	一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm ²) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm ²)		
運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.