

品番：EA157DA-2

品名：3/8"DR/41.0N・m エアーラチェットレンチ



販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0995ページ		



仕様

差込角	3/8"	能力(ボルト径)	10mm
全長	175mm	無負荷回転数	300rpm
エアー消費量	99L/min	使用圧力	0.64MPa
最大トルク	41N・m	振動値(3軸合成値)	3m/s ²
騒音値	93dB	吸入口	1/4" NPT(PT)
重量	650g		

正逆転付き

スピード調整機能付き

プラグ付

安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。

代替品

	<p>品番 EA157DA-2A</p> <p>コメント 変更点:最大トルク,騒音値,振動値等</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.