


品番：EA200RX-1A

品名：DC10.8V 1/4"-1/2" フレアリングツール(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 88,000円(税抜) / 96,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 88,000円(税抜) / 96,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/17 23:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0013ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|-----------|--|
| メーカー | レックス工業 (REX) | 型番 | 424911 |
| 用途 | 銅管のフレア加工 | 適合銅管サイズ | 1/4"・3/8"・1/2" ※5/8"・※3/4" (※はオプションです) |
| フレア形状 | 新冷媒対応 (R32・R410A) | 加工方式 | 偏心コーン(定圧押付回転方式) |
| スイッチ | 正逆回転切り替えシーソースイッチ | コーン回転数 | 0~290min-1 |
| 動力 | 直流整流子モーター | フレア加工可能回数 | 1/2"の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します) |
| 加工時間 | 約5秒(1/4")~7秒(3/4") | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約70分 |
| サイズ | 108×72×225(H)mm (電池セット時:108×72×261(H)mm) | 重量 | 1135g (電池セット時:1320g) |
| 付属品 | 10.8Vバッテリー、充電器、電源コード、チューブカッター、六角棒スパナ、クランプ、ケース | | |

クランプと偏心コーンにより、使いやすくスピーディな作業が可能なコードレスフレア

銅管作業の必需品

小型軽量化。ヘッド部が従来品よりもコンパクトになり、狭所での作業に最適です。

リチウムイオン電池(10.8V 2.5Ah)採用とパワー伝達効率の改良により、加工時間、加工回数が向上!

リチウムイオン電池採用により、継ぎ足し充電が可能です。

正・逆回転の切り替えが容易なシーソースイッチで作業効率UP!

ワンアクション機構

ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。

また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能

偏芯コーン

偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。

所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。

別売の工具セット(EA200RX-100)を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.